

rayonnage à pneus

rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2280 x 875 x 1100 mm, pour pneus de Ø 630 mm, charge max. par tablette 150 kg, 3 niveaux avec traverses, utilisation double face, montants galvanisé, traverses galvanisé

Numéro d'article: 510391



Rayonnage à pneus modulaire

Rayonnage suivant

- Rayonnage pour utilisation bilatérale
- Protection anti-corrosion élevée grâce à la surface galvanisée
- Pour un stockage professionnel de roues, pneus et jantes
- Structure stable grâce à la combinaison d'éléments emboîtables et à boulonner

Tablettes :

- Dimensions de compartiments optimales pour 4 pneus pour des dimensions jusqu'à diamètre x largeur 630x210 mm
- Pour des diamètres supérieurs, la hauteur des traverses peut être réglée au pas de 60 mm

Livraison :

- Rayonnage suivant avec 1 échelle, nombre de niveaux de traverses indiqué dans l'offre

Accessoires (à commander séparément) :

- Des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément

Norme/Directive/Ordonnance :

Assurance qualité pour les matériaux, la structure et la statique

- Conforme aux consignes de prévention des accidents édictées par les caisses professionnelles d'assurance-accidents BGR 234
- Contrôle permanent à l'usine selon DIN ISO 9001
- Qualité supérieure en termes de stabilité, de force et de rigidité suffisante en longueur et en profondeur
- Utilisation exclusive de matériaux standardisés
- Personnel qualifié dans le domaine de la construction, de la fabrication et du montage de produits dont la qualité est assurée
- Qualité des produits constante prouvée par des contrôles en interne et officiels

Conseil d'utilisation :

- Les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge

Sur demande :

- Rayonnages pour diamètres / largeurs différents pour pneus de camion sur demande

Détails techniques

| | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|
| type de meuble | rayonnage | tablettes | 3 pièce |
| type de rayonnage | rayonnage à pneus | largeur de compartiment | 840 mm |
| rayonnage modulaire | rayonnage sans boulons | utilisation | double face |
| champ de rayonnage | rayonnage suivant | équipement de rayonnage | tablettes |
| matériau | acier | type de soubassement | traverses |
| hauteur | 2280 mm | tablette réglable au pas | 60 mm |
| largeur | 875 mm | surface de montant | galvanisé |
| profondeur | 1100 mm | surface de traverses | galvanisé |
| pour Ø de pneumatiques | 630 mm | angle d'installation | droit |
| capacité de pneus | 24 pièce | livraison | démonté |
| charge maxi par tablette | 150 kg | Poids | 24,39 kg |
| charge maxi par élément | 1000 kg | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|---|
| 510420 |  | équerre murale pour rayonnage à pneus, hauteur jusqu'à 3000 mm |
| 510424 |  | kit de marquage de pneus, hauteur x largeur 40 x 60 mm, 4 panneaux en plastique et 4 élastiques de fixation |