


**Transportmiddelen**

# Product data sheet

Art nr.: 1301 Materiaalwagen



Profielstalen constructie met ingelast draadgaas 75 x 75 mm, gepoedercoat blauw RAL 5007. Platform van houten plaat, toplaag in beukendecor. Opbouwhoogte 1250 mm. Neiging van het gaas 11%. 2 Zwenk- en 2 bokwielen van TPE rubber, naaf met rollager. Zwenkwielen met rem, conform EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Toebehoren voor materiaalwagens verkrijgbaar (zie toebehoren voor materiaalwagens)

## Technische details:



<b>Totaal draagvermogen (kg)</b>	600
<b>laadvlak lengte (mm)</b>	1200
<b>laadvlak breedte (mm)</b>	800
<b>Totale lengte (mm)</b>	1372
<b>Totale breedte (mm)</b>	809
<b>Totale hoogte (mm)</b>	1536
<b>Kantelhoek (graad)</b>	11
<b>Wielen</b>	TPE
<b>Wielmaat (mm)</b>	200 x 40
<b>Gewicht (kg)</b>	90
<b>Land van herkomst</b>	Duitsland
<b>Garantie (jaren)</b>	10
<b>Douanenummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976013015