

bott **roldeurkast** verso

hoogte x breedte x diepte 800 x
1050 x 350 mm, romp in RAL7035
lichtgrijs, front in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 232896





roldeurkast

- hoogte x breedte x diepte 800 x 1050 x 350 mm
- gelaste staalconstructie
- roldeur
- uitrusting: geperforeerde achterwand
- romp in RAL7035 lichtgrijs
- front in RAL7035 lichtgrijs





Technische details

meubeltype	kast	elektrisch geleidend	nee
type kast	roldeurkast	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
type deur	roldeur	kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035
hoogte	800 mm	materiaal	staal
breedte	1050 mm	scheidingswand	nee
diepte	350 mm	gewicht	31,613 kg
kast uitrusting	geperforeerde		

Gerelateerde Producten

233013		vakverdeler, hoogte x breedte x diepte 100 x 235 x 310 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
233028		Stalen bodem voor roldeurkast, voor kast breedte x diepte 1050 x 550 mm, draagvermogen 75 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

102657		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 50 x 102 x 85 / 70 mm, van polypropyleen in groen
217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal
218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder
230322		draaibare kruk, zitting hoogte x diameter 410 - 570 x 340 mm, ronde zitting van polyurethaan in zwart, frame van aluminium in aluminium-zilver, lift verchroomd, frame met 5 wielen