

## drapeau et mât

diamètre 100 mm, avec potence pivotante télescopique, longueur 1000 - 1500 mm, plage de pivotement 360 °, hissage via guidage de câble intérieur, commande via manivelle, dispositif verrouillable, en aluminium argent anodisé, à insérer avec manchon

Numéro d'article: 532742



## Drapeau et mât

### avec potence

drapeau et mât





- diamètre 100 mm
- avec potence pivotante télescopique, longueur 1000 - 1500 mm, plage de pivotement 360 °
- hissage via guidage de câble intérieur, commande via manivelle, dispositif verrouillable
- guidage drapeau via boucles de sangle
- en aluminium argent anodisé
- à insérer avec manchon

## Détails techniques

équipement d'extérieur	drapeau et mât	potence	potence pivotante télescopique
matériau	aluminium	Plage de pivotement potence	360 °

hauteur	9 m	Longueur de potence	1000-1500 mm
diamètre	100 mm	Diamètre de potence	40 mm
Exécution du dispositif de hissa	guidage de câble intérieur	verrouillable	oui
commande dispositif de hissage	manivelle	surface	argent anodisé
Fonction de dispositif de hissag	verrouillable	type de fixation	à insérer
fixation drapeau	boucles de sangle	Poids	44,54 kg

## Cela s'adapte aussi ...

149294		Porte-panneau pour panneau de parking, pour une fixation murale directe, hauteur 122 mm
508442		Montant pour panneau de parking, à poser, hauteur 500 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
508443		Kit de fixation pour montant, kit comprenant : 4 vis, chevilles et rondelles
567219		Montant pour panneau de parking, à enfoncer, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion