

SOLVEX 37-185 37-655



Chemikalien- und Flüssigkeitsschutz



Nitril



Eintauchen



Vielseitig verwendbarer Chemikalienschutzhandschuh mit hohem Tragekomfort

BESCHREIBUNG

- Anells Nitrilhandschuhserie Sol-Vex® ist in einer großen Auswahl an Längen, Wandstärken, Größen und Innenausstattungen erhältlich. Sol-Vex® erzielt optimale Ergebnisse in trockenen und nassen Arbeitsbereichen, in denen ein erstklassiger Chemikalienschutz entscheidend ist. Dieser wiederverwendbare Handschuh bietet mit seiner einzigartig hohen Abriebfestigkeit einen bemerkenswerten Tragekomfort.
- Die Sol-Vex®-Nitrilhandschuhe sind die ideale Wahl für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemikalien.
- Die nicht velourisierte Ausführung vermeidet Verunreinigungen durch Flusen und eignet sich damit optimal für Bereiche, in denen ein Schutz von Produkten vor Kontaminationen unerlässlich ist.
- Sein Rautenfinish erhöht die Griffsicherheit.
- Das Hammerschlagprofil des Sol-Vex® reduziert durch seine griffige Oberfläche den Ausschuss von empfindlichen Teilen durch Beschädigung und damit die indirekten Kosten.

PRODUKTBESCHREIBUNG


Beschichtungsmaterial	Nitril
Trägermaterial	37-186: Baumwollvelour 37-185, 37-645, 37-655, 37-665: Nicht velourisiert
Griffprofil	37-186, 37-185, 37-645, 37-655: Hammerschlag-Finish 37-665: Diamant-Finish
Stulpenart	Schutzstulpe
Farbe	Grün
AQL	0.65
EN-Größen	37-186, 37-185, 37-645, 37-655: 7, 8, 9, 10, 11 37-665: 8, 9, 10, 11
Länge (mm)	37-186, 37-185: 455 37-645, 37-655: 330 37-665: 380
Verpackung	37-186, 37-185, 37-665: 1 Paar pro Beutel; 12 Beutel pro Karton 37-645, 37-655: 12 Paar pro Beutel; 12 Beutel pro Karton

Print date 17-04-2018

IDEALE EINSATZBEREICHE

- Agrarchemie
- Chemische Verarbeitungsprozesse
- Metallherstellung
- Druck
- Raffinerie - Öl und Erdöl

PRIMÄRINDUSTRIEN



NORMEN UND ZERTIFIKATE

37-186					
EN388:2003 4102	EN374:2003	EN374:2003 AGJKL	EN ISO 374-1:2016 Type A AGJKLPT	EN ISO 374-5:2016	EN388:2016 4102X
37-185					
EN388:2003 4102	EN374:2003	EN374:2003 AKL	EN ISO 374-1:2016 Type A AGJKLPT	EN ISO 374-5:2016	EN388:2016 4102X
37-645					
EN388:2003 4001	EN374:2003	EN374:2003 JKL			
37-655					
EN388:2003 4101	EN374:2003	EN374:2003 JKL	EN ISO 374-1:2016 Type A JKLOPT	EN ISO 374-5:2016	EN388:2016 4101X
37-665					
EN388:2003 4102	EN374:2003	EN374:2003 AKL			
			KATEGORIE III		
ZUSÄTZLICHE LEISTUNGSMERKMALE					
37-185, 37-645, 37-655					
			Antistatisch		

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu