



Clieuse pneumatique DGN50V

Clieuse semi-professionnelle

- matériau : acier inoxydable
- mode d'agrafage : clouage
- mode de remplissage du magasin des clous : mécanisme de chargement par le bas
- avec un système de rechargement avec fermeture rapide anti-blocage
- avec mode de déclenchement par contact (bump)
- équipé d'un régulateur de profondeur unique pour un enfoncement précis des clous
- ouverture de sortie réglable à 360° et la lame pilote très résistante
- faible niveau d'émission de vibrations de 2,0m/s².
- pointe de contact de sécurité, nez résistant à l'abrasion & poignée en caoutchouc souple
- compresseur d'air nécessaire (non fourni) : fonctionne entre 60 & 100 PSI pour un clouage rapide & précis
- dimensions : (L)67 x (P)273 x (H)249 mm
- poids : 1,2 kg
- clous adaptés : type 180 (18G) 20 - 50 mm
- **contenu de la livraison** : cloueur pneumatique à pointes, mallette de transport, huile pour outils pneumatiques

Remarque : nous recommandons vivement l'utilisation de clous Tacwise pour une performance ininterrompue sans problème !

Exemples d'utilisation :

- pour les travaux de travail du bois et de clouage
- pour toute une série d'applications de clouage secondaire, par ex. pour le montage de meubles/travaux sur bois, armoires, plinthes, sous-planchers, cadres de portes, clôtures, revêtements ainsi que pour la fabrication de saunas, hangars, cabanes, caravanes et bateaux

Adapté pour :

- pour les bricoleurs
- pour les menuisiers



Clieuse pneumatique DGN50V



Visuel de référence : présente le produit en utilisation



Visuel de référence: présente le produit en utilisation



Visuel de référence: présente le produit en utilisation

Produit	Couleur	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Clieuse pneumatique DGN50V	orange		DGN50V	65900087