

Câble patch MPO, 12 fibres, Multimode, OM4

Connexions spéciales pour la transmission de grandes quantités de données dans les centres de données et les réseaux !

- câble de raccordement MPO à 12 fibres (trunk cable)
- type : OM4 50/125 microns Multimode
- câble : câble rond de 3 mm, LSZH, violet
- connecteur : 2x MPO/PC femelle, violet
- polarité : B
- norme : CEI 61754-7
- qualité : avec protocole de test, 3D 100 %

Exemples d'utilisation :

- idéal pour les environnements exigeants en matière de bande passante



Visuel de référence : câble patch MPO, 12 fibres, Multimode, OM4



Visuel de référence : montre les connecteurs

Produit	Type	Connexion	Longueur	Couleur	Numéro de fabricant	Code
Câble patch MPO, OM4	MPO/PC - MPO/PC	femelle - femelle	1,0 m	violet	FM7LC01	11118392
		femelle - femelle	2,0 m	violet	FM7LC02	11118393
	MPO/PC - MPO/PC	femelle - femelle	3,0 m	violet	FM7LC03	11118394
		femelle - femelle	5,0 m	violet	FM7LC05	11118395
	MPO/PC - MPO/PC	femelle - femelle	7,5 m	violet	FM7LC07	11118396
		femelle - femelle	10,0 m	violet	FM7LC10	11118397
	MPO/PC - MPO/PC	femelle - femelle	15,0 m	violet	FM7LC15	11118398
		femelle - femelle	20,0 m	violet	FM7LC20	11118399