

## Gefahrstoffschrank Q-PEGASUS-90 WDAC

geeignet für wassergefährdende, brennbare und giftige Stoffe, Brandkammer getestet Typ 90, Höhe x Breite x Tiefe 1953 x 1193 x 615 mm, Doppel-Flügeltür, Öffnung über Bügelgriff, 3 Ebene(n) mit Stahlboden, unten Bodenwanne mit Lochblechabdeckung, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL1004 Goldgelb



Artikelnummer: 213157



## Sicherheitsschrank Q-PEGASUS-90 WDAC

Gefahrstoffschrank

- geeignet für wassergefährdende, brennbare und giftige Stoffe
- zur Lagerung im Arbeitsraum
- Brandkammer getestet Typ 90
- Höhe x Breite x Tiefe 1953 x 1193 x 615 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Doppel-Flügeltür, Öffnung über Bügelgriff
- Sicher verschließbar mit Profilzylinderschloss mit Schließzustandsanzeige (rot/grün)
- beide Türen lassen sich gleichzeitig mit 1 Hand öffnen
- mit Türfeststellanlage



- Türöffnungswinkel 89 °
- automatischer Schließmechanismus nach 60 Sekunden mit optischem und akustischem Warnsignal
- 3 Ebene(n) mit Stahlboden, unten Bodenwanne mit Lochblechabdeckung
- Traglast je Ebene 75 kg
- Auffangvolumen Bodenwanne 33 l
- Unterbau Unterfahrsockel und Bodenausgleichsschrauben
- Bodenwanne gemäß StawaR geprüft
- Be- und Entlüftung mit integriertem System
- zum Anschluss an technische Entlüftung (NW 75) vorbereitet
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL1004 Goldgelb
- Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- mit GS-Zeichen
- gebaut nach EN 14470, Teil 1, gemäß DIN EN 14727, Isolierung nach DIN 4102
- erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510
- 5 Jahre Garantie

## Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Sicherheitsausstattung Schrank	automatischer Schließmechanismus nach 60 Sekunden mit optischem und akustischem Warnsignal
Gefahrstoff-Lagertyp	Schrank	abschließbar	ja
Schranktyp	Gefahrstoffschrank	Schließsystem	Profilzylinderschloss mit Schließzustandsanzeige (rot/grün)
Lagerort	im Arbeitsraum	Anwendung Tür	beide Türen lassen sich gleichzeitig mit 1 Hand öffnen
Gefahrstoffeignung	wassergefährdende, brennbare und giftige Stoffe	Griff	Bügelgriff
Brandschutz	Brandkammer getestet Typ 90	Material	Stahl
Höhe	1953 mm	Farbe Korpus	anthrazitgrau // RAL7016
Breite	1193 mm	Farbe Front	goldgelb // RAL1004
Tiefe	615 mm	Farbe Boden	lichtgrau // RAL7035
Schrank Ausstattung	Böden, Bodenwanne, Lochblecheinlage	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Böden / Ebenen Anzahl	3 Stück	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Oberfläche Boden	pulverbeschichtet
Böden- / Ebenentyp (unterste Ebene)	Bodenwanne mit Lochblechabdeckung	Unterbau	Unterfahrsockel und Bodenausgleichsschrauben
Traglast Fachboden	75 kg	Anlieferung	fertig montiert

Bodenwanne	ja	Bauweise (Zulassung)	Bodenwanne gemäß StawaR geprüft
Auffangvolumen Bodenwanne	33 l	Zertifizierung	GS
Be- und Entlüftung	System integriert	Zertifizierung DIN-/EN-Normen	gebaut nach EN 14470, Teil 1, gemäß DIN EN 14727, Isolierung nach DIN 4102
Anschlussmöglichkeiten Schrank	zum Anschluss an technische Entlüftung (NW 75) vorbereitet	Zertifizierung TRGS	erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510
Türtyp	Doppel-Flügeltür	Garantie	5 Jahre
Türöffnungswinkel	89 °	Gewicht	471,5 kg
Tür Ausstattung	Türfeststellanlage		

## Zubehör

213130		Entlüftungsaufsatz für Gefahrstoffschrank, Höhe x Breite x Tiefe 400 x 200 x 400 mm
213131		Umluftfilteraufsatz für Gefahrstoffschrank, Höhe x Breite x Tiefe 210 x 305 x 555 mm

## Dazu passt auch ...

208879		Deckelfass, Höhe x Ø 610 x 400 mm, Inhalt 60 l, für feste Gefahrgüter, aus Polyethylen, Fass / Deckel blau / schwarz
504444		Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm
525732		Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 20 x 20 mm