


# Technisch specificatieblad

## Bocht 90° voor draadgoten 55

Art.-Nr. 6002222



Bocht 90°, horizontaal, voor draadgoten met een zijhoogte van 55 mm.





St	Staal
FT	thermisch verzinkt

### Stamgegevens

Bestelnr.	6002222
Type	GRB 90 515 FT
Omschrijving 1	Bocht 90° voor draadgoot
Dimensie	55x150
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN ISO 1461
Oppervlak afk.	FT
Kleinste verkoopseenheid	1,00 Stuk
Gewicht	15,10 kg/100 st.

### Technische gegevens



Breedte	150,00 mm
Zijhoogte	55,00 mm
Afbuiging (hoek)	90°
Uitvoering verbinder	zonder verbinder
Uitvoering	Bocht horizontaal
Draaddiameter	3,90 mm
Geschikt voor functiebehoud	<input type="checkbox"/>
RVS, gebeitst	<input type="checkbox"/>