




Driller selbstklebend

Material: PA 6.6
 Temperatur: bis +90 °C (Klebefolie)
 Farbe: natur



Artikel-Nr.	Bündel- ϕ	Maße				MOQ Stück
		B	C	D	E	
320172	7,5 – 10,0	11,9	25,0	20,0	20,0	1000
321-7000-600	10,0 – 12,5	15,0	30,0	21,0	16,0	1000




Hinweise zur Verarbeitung von selbstklebenden Teilen auf Seite 215.

Kabelhalter für 9,5 und 12,7 mm □-Ausschnitte

- Schnelle und einfache werkzeuglose Montage.
- Konstruktion mit integriertem Snap-in-Verbinder zur Befestigung am Rahmen.
- Große Fläche, um eine große Anzahl von Kabeln aufnehmen zu können.
- Quadratischer Sockel für sichere Positionierung und zur Vermeidung von Drehbewegungen nach der Montage.
- Passend für 9,5 oder 12,7 mm-Ausschnitte.



Material: PA 6 + 30% GF
 Farbe: schwarz





Artikel-Nr.	Form	Maß X	Plattenmaß S	MOQ/Stück
1070-SL-10-095	1	11,0	1,5 - 2,0	10
1070-SL-10-127	2	11,4	1,5 - 2,0	10


Eckenradius für Kabelhalter 1070-SL-10

- Schnelle und einfache werkzeuglose Montage auf die Kabelhalter Typ 1070-SL-10.
- Garantiert einen passenden Biegeradius.
- Konstruiert gemäß DIN EN 50173 für Glasfaserkabel.

Material: PA 6+ 30% GF
 Farbe: schwarz



Radiusersatz auf Kabelhalter angeklippt



Artikel-Nr.	MOQ/Stück
1070-SL-20	10