



AUFROLLER FÜR DRUCKLUFTSCHLÄUCHE

Geschlossene Trommel - Schlauchlänge: 10 - 12 und 15 Meter

DRF ^{CE}



LEISTUNGSMERKMALE

- 1** Gehäuse aus galvanisiertem Stahl mit Epoxy-Anstrich, Feder aus vergütetem Stahl
- 2** PVC/PU-Schlauch mit Polyestergeflecht:
 - Innenbeschichtung: Polyurethan, schwarz
 - Außenbeschichtung: PVC/PU-Verbundstoff, blau
- 3** Schwenkvorrichtung 180°
- 4** Fixer Eingang für Versorgungsschlauch (1 m)
- 5** Luftauslass mit Schnellkupplung Profil 7,2

ANWENDUNGEN

Versorgung von Druckluftwerkzeugen
 Gebläse am Arbeitsplatz

SCHLAUCHVORTEILE


Leicht und flexibel

Ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis

AUFROLLER FÜR DRUCKLUFTSCHLÄUCHE

Innen/Außen-Ø in mm	Schlauchlänge	Luftzufuhr Schlauchinnen/außen-Ø	Durchfluss unter 6 Bar	Druck (nominal) 18°C	Temperatur	Gewicht	Luftauslass	Bestellnr.
8 x 12	12 m	8 x 12	500 l/min	12 Bar	-15° +65°C	5.70 kg	Schnellkupplung ø 7,2 mm	DRF 0812ERC
8 x 12	15 m	8 x 12	350 l/min	12 Bar	-15° +65°C	6.60 kg		DRF 0815ERC
10 x 14	10 m	10 x 14	900 l/min	12 Bar	-15° +65°C	5.70 kg		DRF 1010ERC
10 x 14	12 m	10 x 14	800 l/min	12 Bar	-15° +65°C	6.60 kg		DRF 1012ERC

ABMESSUNGEN




DRF 0812ERC
DRF 1010ERC

DRF 0815ERC
DRF 1012ERC

ANDERE HALTERUNGEN



SCHWENKVERRICHTUNG 180°



DRF 0812ERC
DRF 1010ERC

DRF 0815ERC
DRF 1012ERC

Vertrieb durch: DWT GmbH, Zur Halbinsel 12, D-45356 Essen
 Tel. 0201-45099-0, Fax 0201-45099-99, info@dwt-gmbh.de, www.dwt-gmbh.de

