

# Boule lisse DIN 319 extension de gamme, forme E, avec douille taraudée

## Description de l'article/illustrations du produit



### Description

#### Matière :

Plastique thermodurcissable PF 31 noir.

Insert : acier zingué.

#### Finition :

Poli finition miroir.

#### Nota :


Le modèle K0159.21604 est avec insert en laiton.

Les modèles K0159.23008, K0159.23508 et K0159.24008 sont avec insert en acier, cuivré.

#### Sur demande :

\* Ces modèles sont disponibles en rouge foncé, départ usine avec supplément de prix.

## Dessins



## Aperçu des articles

Référence	Forme	Couleur du corps de base	D	D1	D6	H	T
K0159.21604	E	noir	M4	16	8	15	6
K0159.22005	E	noir	M5	20	12	18	7,5
K0159.22006	E	noir	M6	20	12	18	9
K0159.22506	E	noir	M6	25	15	23	9
K0159.22508	E	noir	M8	25	15	23	12
K0159.23008	E	noir	M8	30	16	28	12
K0159.23208	E	noir	M8	32	18	29	12
K0159.23210	E	noir	M10	32	18	29	15
K0159.23508	E	noir	M8	36	17	33	14
K0159.23510	E	noir	M10	36	17	33	14
K0159.24008	E	noir	M8	40	20	37,5	14
K0159.24010	E	noir	M10	40	20	37,5	15
K0159.24012	E	noir	M12	40	20	37,5	18
K0159.24510	E	noir	M10	45	20	43	22
K0159.24512	E	noir	M12	45	20	43	21
K0159.25010	E	noir	M10	50	22	48	15

**Boule lisse DIN 319 extension de gamme, forme E, avec douille taraudée**

## Aperçu des articles

Référence	Forme	Couleur du corps de base	D	D1	D6	H	T
K0159.25012	E	noir	M12	50	28	48	18
K0159.220051	E	rouge	M5	20	12	18	7,5
K0159.225061	E	rouge	M6	25	15	23	9
K0159.230081	E	rouge	M8	30	16	28	12
K0159.235101	E	rouge	M10	36	17	33	14
K0159.240101	E	rouge	M10	40	20	37,5	15
K0159.240121	E	rouge	M12	40	20	37,5	18
K0159.250121	E	rouge	M12	50	28	48	18