


Secadora de manos por aire caliente. HOTEL LINE. 01035.



Descripción del producto

- Secadora de cabello por aire caliente tipo pistola con soporte a pared
- Interruptor de conjunto
- Tres posibilidades de velocidad/temperatura del aire
- Interruptor ON/OFF de seguridad
- Carcasa de ABS blanco
- Apto para habitaciones de hotel
- Garantía de 2 años.



Especificaciones técnicas:

Secadora de cabello por aire caliente tipo pistola con soporte a pared. Tanto el soporte como la pistola están fabricados en plástico tipo ABS blanco. La base sujeta a pared mediante tres tornillos para lo que es necesario realizar tres agujeros en la misma. La base posee agujeros con colisos para facilitar su instalación. El secador de cabellos dispone de un interruptor general situado en la base que permite el corte total de la corriente al equipo. La parte frontal del mango de la pistola presenta un interruptor con tres posiciones, 'C' – aire frío, '1' – potencia mínima y '2' - potencia máxima. Finalmente para permitir la activación definitiva del secador de cabello se debe mantener permanentemente presionado el pulsador situado en la parte posterior del mango, de esta forma se evita el accionamiento involuntario del secador de cabello. El motor es de corriente continua de 40W y 11.000r.p.m. lo que proporciona un caudal de aire de 75m³/h a una velocidad de 24m/s. La resistencia es de 1.600W, cuya acción permite elevar la temperatura del aire a 10cm hasta los 65°C (temperatura ambiente: 21°C). La potencia total es de 1.600W a 240V – 50/60Hz. El nivel sonoro a 2 metros es de 62dB. Posee un aislamiento eléctrico de clase II. La dimensión total de la secadora de cabello es 215x110x135mm, con un peso neto de 1,4Kg. El modelo de secadora de cabello es 01035.

Características técnicas:

Especificaciones eléctricas

Voltaje/Frecuencia: 220-240V / 50-60Hz
Potencia total: 1.600W
Potencia de la resistencia: 1.600W
Potencia motor: 40W
Tipo de motor: Corriente continua
Velocidad de rotor: 11.000r.p.m.
Aislamiento eléctrico: Clase II

Especificaciones mecánicas

Caudal de aire: 75m³/h
Velocidad del aire: 22m/s
Nivel sonoro a 2m: 62dB
Temperatura salida del aire a una Tª ambiente de 21°C: 65°C
Pistola y soporte en termoplástico ABS blanco.
Cable con enchufe desde soporte
Cable pistola-soporte tipo cordón espiral de longitud 600-1.800mm
Interruptor general en el soporte de la pistola
Posibilidad de elegir entre tres niveles de potencia/temperatura
Pulsador ON/OFF de seguridad. Evita el mal uso del secador de cabello.

Especificaciones del embalaje

Dimensiones del producto: 215x110x135mm
Peso del producto: 1,4Kg
Tornillería y tacos incluidos

Secadora de manos por aire caliente. HOTEL LINE. 01035.



Certificados:

CE




Plantilla de montaje.

Instalación:

Se instala un secador de cabello por habitación de hotel. En caso de baños de grandes dimensiones, pueden instalarse dos unidades.

La colocación del secador de cabello por aire caliente se realizará como se indica en fig-0. La altura al suelo recomendada oscila entre los 130 y 150cm, 110 para el caso de lavabos adaptados.



Funcionamiento: Conectar el interruptor general situado en el soporte del secador de cabello, descolgar la pistola, seleccionar la potencia deseada mediante el interruptor situado en el frontal del mango de la pistola. A continuación, presionar el pulsador ON/OFF situado en la parte posterior del mango de la pistola para accionar el secador de cabello. Acabado el secado, dejar la pistola nuevamente en el soporte, el aparato se apagará automáticamente.

Limpieza: Se recomienda un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa. A continuación, secar.