

## BS-ROLLEN roulette fixe

BS ROLLEN

force 115 kg, avec bandage caoutchouc plein, diamètre x largeur 140 x 37,5 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en tôle d'acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion, jante avec pare-fils, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm



Numéro d'article: 714018

## BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

### Roulette fixe

roulette fixe

- force 115 kg
- avec bandage caoutchouc plein
- non tachant
- Convient pour lisse/plat, rugueux/plat
- diamètre x largeur 140 x 37,5 mm
- moyeu longueur x Ø 50 x 15 mm
- espacement des trous des vis 80x55/60 mm, Ø trou des vis 9 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- jante en tôle d'acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion
- jante avec pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm

### Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	hauteur totale	175 mm
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	longueur de moyeu	50 mm
modèle	roulette fixe	trou de moyeu	15 mm

charge	115 kg	largeur de roue	37,5 mm
pneumatique	caoutchouc plein	propriété surface de roulement	non tachant
Ø de roue	140 mm	longueur de plaque	105 mm
matériau de jante	tôle d'acier	largeur de plaque	80 mm
roulement	roulement à rouleaux	distance trou de vis	80x55/60 mm
convient pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat	Ø de trou de vis	9 mm
élément de fixation	panneau	surface de jante	galvanisé
conducteur d'électricité	non	surface de boîtier	galvanisé
matériau de boîtier	acier	Poids	1,22 kg
pare-fils	oui		

## Accessoires

714073



roue, force 115 kg, avec bandage caoutchouc plein, diamètre x largeur 140 x 37,5 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en tôle d'acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion

## Cela s'adapte aussi ...

400701



cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes

438985



roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm

763068



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés