

Termékinformációk

35 41 115

Elektronikai markoló fogó

DIN ISO 9655



MM  45°

- Precíziós fogók a legfinomabb szerelőmunkákhoz, például az elektronikában és finommechanikában
- Terhelés-optimalizált kialakítás a közvetlen munkaérzet érdekében
- Megragadáshoz, tartáshoz és hajlításhoz
- átdugott precíziós csukló
- Simára köszörült fogófelületek
- Lágú átmenetek, nincsenek éles szélek
- Súrlódásszegény kettősrugó a sima és egyenletes nyitáshoz
- A fényezés vagy tükröpolítúr egy finom olajfilmmel jó rozsd elleni védelmet biztosít - nem okoz zavart leváló krómdarabkával az áramkörökben.
- A keskeny, a fogófej felé felhúzott burkolatok biztos és kényelmes vezetést nyújtanak a hüvelykujj és a mutatóujj között is
- Golyóscsapágy-krómacél, olajban edzett

Altalános

Cikkszám	35 41 115
EAN	4003773082248
Fej	tükrösített
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	55 g
Méret	115 x 66 x 14 mm
Szabvány	DIN ISO 9655

Műszaki jellemzők

Pofa hossza (B)	22,5 mm
Pofa vastagsága (illesztés) (D)	6,5 mm
Csúcs szélessége (E)	2,0 mm
Tip Thickness (F)	1,0 mm
Fejszélesség (A)	11,0 mm
Szög mérete	45 °

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

