

Cemo trolley pour carburant

capacité 95 l, avec pompe électrique, pistolet de soutirage, ventilation et purge, robinet à boisseau sphérique, hauteur x longueur x largeur 430 x 1000 x 590 mm

Numéro d'article: 220835



Cemo Trolley carburant

trolley pour carburant


- capacité 95 l
- avec pompe électrique, pistolet de soutirage, ventilation et purge, robinet à boisseau sphérique
- hauteur x longueur x largeur 430 x 1000 x 590 mm
- longueur de tuyau 3,2 m
- récipient en polyéthylène
- avec poignée de levage et de traction
- soubassement 2 roues
- selon ADR 1.1.3.1 c)

Détails techniques






type de stockage de produits dan	citerne de stockage	alimentation	batterie
type de vide-citernes	trolley pour carburant	nombre/type de roulettes	2 roues
commande	électrique	pneumatique	air
capacité	95 l	Ø de roue	300 mm
équipement vide-citernes	pompe électrique, pistolet de soutirage, ventilation et	hauteur	430 mm

	purge, robinet à boisseau sphérique	
puissance refoul. max. l/min	25 l/min	longueur 1000 mm
longueur de tuyau	3,2 m	largeur 590 mm
matériau de récipient	polyéthylène	certification ADR 1.1.3.1 c)
poignée	poignée de levage et de traction	Poids 22 kg

Accessoires

220836		Débitmètre pour trolley pour carburant, plage de mesure 7 - 120 l/min, raccordement 1" intérieur et extérieur
--------	---	---

Cela s'adapte aussi ...

200237		station lave-yeux, kit comprenant : 1 x 500 ml solution saline et 1 x 200 ml solution pH neutre, miroir
201012		bac de rétention, volume de rétention 20 l, hauteur x longueur x largeur 105 x 690 x 440 mm, 4 cases avec 1 bord verseur chacune, en polyéthylène en noir
221116		gants de protection, en nitrile en vert, doublé et profilé, taille 8
504444		sacoches d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm
525760		symbole de danger, dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm