

## Scangrip accu-zaklamp SUNMATCH 4

Lampen: COB LED met extreem hoge CRI-waarde, met magneet en haak, straalhoek 80 °, met accu

Artikelnummer: 254578

SCANGRIP

3 YEARS  
WARRANTY



### accu-zaklamp

- Geschikt voor schilderbedrijven, interieurbouwers en ateliers
- ideaal voor inspectie- en montagewerkzaamheden
- lengte x breedte x diepte 188 x 58 x 26 mm
- Lampen: COB LED met extreem hoge CRI-waarde
- met magneet en haak
- brandduur 2 - 10 h, spot 3 h
- straalhoek 80 °
- van 10 tot 100 % dimbaar
- 180° zwenkbaar
- oplaadtijd 4 h
- display met batterij-indicator
- met accu
- Compatibel met lithium-ionen
- temperatuurbestendig van -10 °C tot +40 °C
- beschermingsklasse IP65: binnendringen van stof, waterstralen uit alle

richtingen

- 3 jaar garantie

## Technische details

gereedschapstype	industrielamp	oplaadtijd	4 h
type lamp	handlamp	weergave	batterij-indicator
geschikt voor (branches)	schilderbedrijven/interieur bouwers	lamp uitrusting	magneet, haak
geschikt voor (gebruik)	inspectie- en montagewerkzaamheden	lampkop uitvoering	180° zwenkbaar
type lamp	COB-LED	lamp functie	van 10 tot 100 % dimbaar
brandduur	2-10 h	lengte	188 mm
brandduur spot	3 h	breedte	58 mm
lichtstroom	50-500	diepte	26 mm
lichtstroom spot	200	temperatuurbereik	-10 °C tot +40 °C
dimbaar	ja	ip beschermingsklasse	65: binnendringen van stof, waterstralen uit alle richtingen
afstraalhoek	80 °	garantie	3 jaar
spanningsverzorging	accu	WEEE-apparaatsoort	lampen cat. 3
accutype	lithium-ionen	gewicht	0,49 kg
vermogen accu	2,6 Ah		

## Dit past ook bij ...

254579



hand-floodlight, Lampen: COB LED met extreem hoge CRI-waarde, met draaggreep en 2 ingebouwde magneten, straalhoek 100 °, met accu