

BS-ROLLEN zwenkwiel

draagvermogen 2000 kg, banden polyurethaan, diameter x breedte 300 x 75 mm, naaf met kogellager, naaf lengte x Ø 82 x 30 mm, velg van gietijzer, bevestiging met plaat, lengte x breedte 200 x 160 mm

BS ROLLEN



Artikelnummer: 502873

BS-ROLLEN Zwaarlastwiel

Zwenkwiel

zwenkwiel

- draagvermogen 2000 kg
- banden polyurethaan
- diameter x breedte 300 x 75 mm
- naaf met kogellager
- naaf lengte x Ø 82 x 30 mm
- velg van gietijzer
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 200 x 160 mm
- schroefgatafstand 160x120 mm, schroefgat-Ø 16 mm
- Zwenklager met kogellager, uitlading 75 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	rem	zonder
roltype	zwaarlastwielen	draadvangkappen	nee
bouwmodel	zwenkwiel	totale hoogte	375 mm
draagvermogen	2000 kg	naaflengte	82 mm
banden	polyurethaan	naafboorgat	30 mm
wiel-Ø	300 mm	wielbreedte	75 mm

materiaal velg	gietijzer	uitlading	75 mm
wiellager	kogellager	lengte plaat	200 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen	breedte plaat	160 mm
bevestigingselement	plaat	afstand schroefgat	160x120 mm
elektrisch geleidend	nee	schroefgat-Ø	16 mm
materiaal behuizing	staal	oppervlak behuizing	verzinkt
zwenklager	kogellager	gewicht	25,18 kg

Gerelateerde Producten

502898



wiel, draagvermogen 2000 kg, banden polyurethaan, diameter x breedte 300 x 75 mm, naaf met kogellager, naaf lengte x Ø 82 x 30 mm, velg van gietijzer

Dit past ook bij ...

400701



Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen

438985



zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm

763068



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken