

Kappes

hauteur x largeur x
profondeur 1950 x 1000 x 600
mm

RasterPlan®

6 niveaux avec tablette en acier,
Avec cloison de séparation
médiane, verrouillable avec serrure
à cylindre, soubassement socle,
corps avec finition époxy résistante
aux chocs et aux rayures en RAL7035
gris clair, face avant avec finition
époxy résistante aux chocs et aux
rayures en RAL7035 gris clair

RasterPlan

KAPPES



Numéro d'article: 522653



Kappes Armoire pour charges lourdes RasterPlan®

avec cloison de séparation médiane

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 600 mm






- force par plateau 80 kg
- en acier, soudé de manière stable
- 6 niveau(x) avec tablette en acier
- Avec cloison de séparation médiane
- réglable par pas de 25 mm
- porte battante perforée
- ouverture via poignée tournante
- verrouillable avec serrure à cylindre
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion




Détails techniques

type de meuble	armoire	surface de face avant	finition peinture époxy
type de porte	porte battante perforée	verrouillable	oui
hauteur	1950 mm	système de fermeture	serrure à cylindre
largeur	1000 mm	soubassement	socle
profondeur	600 mm	matériau	acier
équipement armoire	tablettes	matériau de finition	soudé
nombre de tablettes/niveaux	6 pièce	tablette réglable au pas	25 mm
type tablette/niveau	tablette en acier	surface de tablette	galvanisé
charge tablette	80 kg	cloison de séparation médiane	oui
couleur du corps	gris clair // RAL7035	poignée	poignée tournante
couleur de la face avant	gris clair // RAL7035	roulant	non
surface de corps	finition peinture époxy	Poids	135 kg

Accessoires

522554		Tablette couliss. pour armoire verticale, largeur x profondeur 500 x 600 mm, pour une charge max. par tabl. de 80 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
522555	•	tiroir pour armoire modulaire, hauteur 100 mm, en RAL7035 gris clair
522556	•	tiroir pour armoire modulaire, hauteur 100 mm, en RAL5010 bleu gentiane
522557	•	tiroir pour armoire modulaire, hauteur 125 mm, en RAL7035 gris clair
522558	•	tiroir pour armoire modulaire, hauteur 125 mm, en RAL5010 bleu gentiane
522559	•	tiroir pour armoire modulaire, hauteur 175 mm, en RAL7035 gris clair
522560	•	tiroir pour armoire modulaire, hauteur 175 mm, en RAL5010 bleu gentiane
522564	•	blocage d'extension pour tiroir, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
522565		Ancrage de tablette pour armoire pour charges lourdes
522621	•	plaque de rangement perforée, hauteur x largeur 455 x 497 mm, pour paroi latérale intérieur droit, en acier avec laquage coloris RAL7035 gris clair
522622	•	plaque de rangement perforée, hauteur x largeur 455 x 497 mm, pour paroi latérale intérieur droit, en acier avec laquage coloris RAL7035 gris clair
522677	•	tablette en acier pour armoire pour charges lourdes, largeur 500 mm, force 80 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
522686		kit de compartimentage, convient pour hauteur frontale 100 mm, hauteur 100 mm, avec revêtement en zinc anti-corrosion
522687		kit de compartimentage, convient pour hauteur frontale 125 mm, hauteur 125 mm, avec revêtement en zinc anti-corrosion
522688		kit de compartimentage, convient pour hauteur frontale 175 mm, hauteur 175 mm, avec revêtement en zinc anti-corrosion

Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, en PVC avec surface striée dans le sens de la longueur en gris
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé