

## Rollcart Etagenwagen

Traglast 200 kg, Mit 4 Etage(n), offen,  
Ladefläche Länge x Breite 650 x 470  
mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit  
schlag- und kratzfester  
Pulverbeschichtung in RAL5010  
Enzianblau, Räder mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 158182



## Rollcart Etagenwagen für Sichtlagerkästen

Etagenwagen

- Traglast 200 kg
- Mit 4 Etage(n), offen
- Ladefläche Länge x Breite 650 x 470 mm
- Höhe x Länge x Breite 1200 x 740 x 480 mm
- Etage(n) aus Holz
- Etage(n) mit Stahlrahmen, neigbar
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 125 mm
- Räder mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Gehäuse aus Stahl
- Radanordnung rechteckig
- Feststeller gemäß EN 1757-3

## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Euronorm	nein
Wagentyp	Etagenwagen	Etagenausrichtung	gerade + geneigt
Ladeflächenlänge	650 mm	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Ladeflächenbreite	470 mm	Bereifung	TPE
Höhe	1200 mm	Rad-Ø	125 mm
Etagen Anzahl	4 Stück	Radlager	Rillenkugellager
Traglast	200 kg	Rad Ausstattung	2 Lenkrollen mit Feststellern
Etagentyp	offen	Material Gehäuse	Stahl
Material Etage(n)	Holz	elektrisch leitend	nein
Etage(n) Ausführung	neigbar	klappbar	nein
Etage(n) Ausstattung	Stahlrahmen	Radanordnung	rechteckig
Material	Stahl	Oberfläche	pulverbeschichtet
Material Verarbeitung	verschweißt	Farbe	enzianblau // RAL5010
Länge	740 mm	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Breite	480 mm	Gewicht	42 kg

## Zubehör

158185		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 320 x 500 mm, Aus Kunststoff in rot
158400		ESD-Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung TPE, Traglast 300 kg, Rad Ø 125 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158410		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Polyamid, Rad Ø 125 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158414		Fußschutz für Lenk- und Bockrolle, für Raddurchmesser 125 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar