

Super-Weithalsfass

Höhe x Ø 250 x 338 mm, Inhalt 17 l,
Einfüllöffnung Ø 295 mm, aus
Polyethylen, Fass / Deckel weiß / rot



Artikelnummer: 208865

Super-Weithalsfass

UN-zugelassen

Super-Weithalsfass






- Höhe x Ø 250 x 338 mm
- Inhalt 17 l
- mit UN-Zulassung
- Einfüllöffnung Ø 295 mm
- aus Polyethylen
- Fass / Deckel weiß / rot
- Schraubdeckel mit Gummidichtung
- verschließbar mit Plomben
- temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C

Technische Details

Behältertyp	Fass	Deckel	ja
Inhalt	17 l	Deckeltyp	Schraubdeckel mit Gummidichtung
Form	rund	Lebensmittelgeeignet	ja
Höhe	250 mm	Gefahrstoffeeignung	verschiedene Stoffe, bitte anfragen
Durchmesser oben	338 mm	Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +80 °C
Durchmesser Öffnung	295 mm	Farbe	weiß
Material	Polyethylen	Farbe Deckel	rot

recyclierbar	ja	Schließsystem	Plomben
stapelbar	ja	Zulassung	UN
nestbar	nein	Gewicht	1,17 kg
unterfahrbar	nein		

Dazu passt auch ...

202875		Kufenkarre, Traglast 250 kg, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummibereifung auf Kunststoff-Felge
215704		Druckverschlussbeutel, Aus LDPE in transparent, Stärke 50 µm, Länge x Breite innen 180 x 120 mm
221071		Atenschutzmaske, Filterklasse FFP1, in weiß, Schutz gegen Staub
221264		Einweg-Schutzoverall, aus Polypropylen in blau, Größe XL
221381		Schutzhandschuhe, aus Nitril in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, nahtlos, Größe 9
221385		Kittel, aus PP-Vliesstoff in weiß, Größe Einheitsgröße
222753		Einweghandschuhe, Aus Nitril in blau, puder- und latexfrei, Größe 9, Länge 240 mm
223711		Kugelschreiber, Schreibfarbe blau, Strichstärke 0,32 mm, Schaft in transparent
528205		Rolltritt, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in lichtgrau, Tritfläche Durchmesser 290 mm, mit 3 Federrollen
529885		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung