

Servierwagen

Traglast 150 kg, mit 3 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 650 x 430
mm, Gestell in silber/blau, Räder mit
Vollgummi-Bereifung

Artikelnummer: 230239



Servierwagen

robust und praktisch

Servierwagen



- Traglast 150 kg
- mit 3 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 650 x 430 mm
- Höhe x Länge x Breite 950 x 710 x 455 mm
- Gestell in silber/blau
- Stahl/Kunststoffkonstruktion
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 100 mm
- Räder mit Vollgummi-Bereifung
- Naben mit Kugellager

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Breite	455 mm
Wagentyp	Servierwagen	Etageausrichtung	gerade

Ladeflächenlänge	650 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ladeflächenbreite	430 mm	Bereifung	Vollgummi
Höhe	950 mm	Rad-Ø	100 mm
Etagenhöhen mm	165/455/745	Radlager	Kugellager
Etagen Anzahl	3 Stück	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Traglast	150 kg	Schiebebügel	2 Stück
Material Plattform	Polypropylen	klappbar	nein
Material	Stahl/Kunststoff	Farbe	silber/blau
Länge	710 mm	Gewicht	21,3 kg

Dazu passt auch ...

149733		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 120 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/rot, Wände geschlossen, Boden geschlossen
221133		Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 30 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 230 mm, Papierqualität Zellstoff, geprägt, In altrosa