TROAX

Wandelement für Trennwandsystem

Standard

Höhe x Breite 2200 x 500 mm, Standard-Ausführung (Rahmen 19 x 19 mm), aus Stahl mit Lackierung in RAL7037 Staubgrau













Standard-Ausführung

Wandelement für Trennwandsystem

- Höhe x Breite 2200 x 500 mm
- Drahtgitter 50 x 50 x 2,5 mm
- Standard-Ausführung (Rahmen 19 x 19 mm)
- Rahmen aus Vierkantrohr
- aus Stahl mit Lackierung in RAL7037 Staubgrau

| Technische Details | | | | |
|------------------------|------------------------|-----------------------|--|--|
| Verkehrssicherung | Sicherheitsausstattung | Drahtstärke | 2,5 mm | |
| Sicherheitsausstattung | Trennwandsystem | Stellwand Ausstattung | Standard-Ausführung (Rahmen 19 x 19 mm) | |
| Gitterelement | Wandelement | Profil | Vierkantrohr | |
| Höhe | 2200 mm | Material | Stahl | |
| Breite | 500 mm | Oberfläche | lackiert | |
| Höhe Masche | 50 mm | Farbe | staubgrau // RAL7037 | |
| Breite Masche | 50 mm | Gewicht | 8 kg | |



| Zubehör | | | |
|---------|--|--|--|
| 505694 | Stütze für Trennwandsystem, Höhe x Breite 2200 x 40 mm, mit Fußplatte, aus Stahl mit Lackierung in RAL7037 Staubgrau | | |
| 505697 | Ausgleich-Stäbe, für Gitterwände, Höhe x Breite x Tiefe 2200 x 19 x 19 mm | | |
| 505729 | Sicherheitsausstattung, für Gitterwände | | |
| 505863 | Standkonsolen, für Maschinen-Schutzgitter | | |
| 529984 | U-Schiene, für Gitterwände | | |
| 532200 | Aufsatzelement für Wandelement für Trennwandsystem, Höhe x Breite 800 x 500 mm, Standard-Ausführung (Rahmen 19 x 19 mm), aus Stahl mit Lackierung in RAL7037 Staubgrau | | |
| 532208 | Wandbefestigung, für Gitterwände | | |

| Dazu passt auch | | | |
|-----------------|----------|--|--|
| 144768 | . | Loch-/Schlitzplatten-Rollwagen, Höhe x Breite x Tiefe 930 x 1000 x 500 mm, 2 x Lochplatte, 2 x Schlitzplatte, aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau, inkl. 10-teiligem Werkzeughaltersortiment und 12 Sichtlagerkästen, mit Auflageboden aus Stahl mit Riffelgummimatte | |
| 208490 | BH | Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1600 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abrollvorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel | |
| 210871 | ALC. | Mobiler Scherenhubtisch, Traglast 1000 kg, Plattform Länge x Breite 1150 x 530 mm, Einfachschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange | |
| 529885 | 10 | Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung | |