

Artikel-Nr.: 1515006/10

Bez.: Kupferschaltdraht verzinkt 0,60mm, 10m

Bezeichnung:	CU-DR SN W 0,60		Arbeitsgang:	
Aufbau:			Endprodukt	von:
Werkstoff:	CU-ETP1		Arbeitsschritt:	
Oberfläche:	Verzinkt		Vormaterial:	
Auflage:	9,100	g/Kg	Min	Max
Schichtdicke:	1,680	my	9,100	
Durchmesser:	0,600	mm	1,680	
Schlaglänge:		mm	0,591	0,609
Schlagrichtung:				
Widerstand:		mOhm/m		
Bruchdehnung:	22,000	%	22,000	