

pont pliant

longueur x largeur 535 x 1500 mm,
force 4000 kg, sécurité antichute à
encliquetage automatique contre
renversement accidentel, en
aluminium

Numéro d'article: 985503



Pont pliant

avec sécurité anti-chute

pont pliant




- longueur x largeur 535 x 1500 mm
- force 4000 kg
- sécurité antichute à encliquetage automatique contre renversement accidentel
- à coulissage latéral dans le rail
- en aluminium
- surface de roulement antidérapant
- avec label de sécurité GS

Détails techniques






équipement du poste de travail	moyen de chargement	équipement aide au chargement	sécurité antichute à encliquetage automatique contre renversement accidentel
type d'aide au chargement	pont pliant	fonction aide au chargement	à coulissage latéral dans le rail

longueur	535 mm	matériau	aluminium
largeur	1500 mm	surface de roulement	antidérapant
différence de hauteur max.	45 mm	certification	GS
charge	4000 kg	Poids	28 kg

Accessoires

520996		glissière pour pont pliant, longueur 2000 mm, à souder ou à cheviller, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
520997		glissière pour pont pliant, longueur 2500 mm, à souder ou à cheviller, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
520998		glissière pour pont pliant, longueur 3000 mm, à souder ou à cheviller, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

Cela s'adapte aussi ...

148637		palette perdue, hauteur x longueur x largeur 150 x 1200 x 800 mm, en PE régénéré en anthracite
202880		diable pour caisses, force 250 kg, roues avec bandage caoutchouc plein, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, structure en acier, soudé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
204206		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 600 x 400 mm, capacité 61 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
400932		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 800 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm
527144		balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières