

Broszura informacyjna

97 21 215

Szczypce do zagniatania




- Do cięcia i odizolowywania przewodów, a także zagniatania izolowanych i nieizolowanych końcówek kablowych oraz styków wtykowych
- Z otworami do cięcia wkrętów miedzianych i mosiężnych M 2,6; M 3; M 3,5; M 4 i M 5
- Złącze skręcane zapewnia wysoką stabilność i równomierną pracę
- Stal specjalna o dużej wytrzymałości



| Ogólna | |
|-----------|---------------------------------|
| Nr art. | 97 21 215 |
| EAN | 4003773019688 |
| Szczypce | lakierowana w kolorze czarnym |
| rękojeści | z wielokomponentowymi nasadkami |
| Waga | 250 g |
| Wymiary | 230 x 63 x 25 mm |
| REACH | nie zawiera SVHC |
| RoHS | nie dotyczy |

| Atrybuty techniczne | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Zastosowanie | Końcówki i złącza kablowe izolowane |
| Zakres pracy w mm ² | 0,5 — 6,0 mm ² |
| Liczba gniazd | 3 |
| AWG | 20 — 10 |

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych



97 21 215

