

PE-vatenkast

Typ C

geschikt voor aquatoxische en agressieve stoffen, hoogte x breedte x diepte 2330 x 1560 x 1550 mm, voor 4 x 200-liter-vat/ 1 x IBC, opvangvolume bodemopvangbak 1000 l, vleugeldeur, afsluitbaar, romp van polyethyleen in grijs



Artikelnummer: 235632



PE-vatenkast

- geschikt voor aquatoxische en agressieve stoffen
- constructie van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- hoogte x breedte x diepte 2330 x 1560 x 1550 mm
- hoogte x breedte x diepte binnen 1500 x 1370 x 1330 mm
- voor 4 x 200-liter-vat/ 1 x IBC
- opvangvolume bodemopvangbak 1000 l
- uitgerust met opvangbak, deur en vak in de deur
- vleugeldeur, afsluitbaar
- romp van polyethyleen in grijs
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- 5 jaar garantie



Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen kast

materiaal polyethyleen

type kast	vatenkast	kast uitrusting	opvangbak, deur, deurvak
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en agressieve stoffen	opvangvolume vloeropvangbak	1000 l
bouwwijze (toelating)	constructie van de opvangbak ambtelijk toegelaten	kleur romp	grijs
capaciteit	4 x 200-liter-vat/ 1 x IBC	kleur voorkant	blauw
hoogte	2330 mm	afsluitbaar	ja
binnenhoogte	1500 mm	type deur	vleugeldeur
breedte	1560 mm	levering	voorgemonteerd
binnenbreedte	1370 mm	garantie	5 jaar
diepte	1550 mm	gewicht	185 kg
binnendiepte	1330 mm		