

réservoir avec couvercle large

hauteur x Ø 426 x 316 mm, capacité 26 l, ouverture de remplissage de Ø 204 mm, en polyéthylène, fût / couvercle blanc / rouge



Numéro d'article: 626114

Réservoir avec couvercle large

Homologation UN

réservoir avec couvercle large

- hauteur x Ø 426 x 316 mm
- capacité 26 l
- avec homologation UN pour substances solides
- ouverture de remplissage de Ø 204 mm
- en polyéthylène
- fût / couvercle blanc / rouge
- couvercle à visser avec joint en caoutchouc
- verrouillable avec plombs
- résistance à la température de -20 °C à +80 °C

Détails techniques

type de récipient	fût	couvercle	oui
capacité	26 l	type de couvercle	couvercle à visser avec joint en caoutchouc
forme	rond	convient pour aliments	oui
hauteur	426 mm	considération comme matière dang	différents tissus, nous consulter
diamètre supérieur	316 mm	résistance à la température	-20 °C à +80 °C
diamètre d'ouverture	204 mm	couleur	blanc

matériau	polyéthylène	couleur du couvercle	rouge
recyclable	oui	système de fermeture	plombs
gerbable	oui	homologation	homologation UN pour substances solides
emboîtable	non	Poids	1,19 kg
possibilité de passage au-dessous	non		

Cela s'adapte aussi ...

202875		diabolo à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, structure en acier (soudé), châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique
221071		masque de protection respiratoire, classe de filtre FFP1, en blanc, protection contre poussière
221264		combinaison de protection à usage unique, en polypropylène en bleu, taille XL
221381		gants de protection, en nitrile coloris gris/noir avec revêtement nitrile, lisse, taille 9
221385		blouse, en non tissé en PP en blanc, taille taille unique
222753		gants jetables, en nitrile en bleu, sans poudre ni latex, taille 9, longueur 240 mm
223711		stylos à bille, couleur d'encre bleu, épaisseur de trait 0,32 mm, tige en transparent
528205		marchepied sur roulettes, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en gris clair, repose-pied diamètre 290 mm, avec 3 roulettes à ressort
529885		rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion