

## **Datenblatt**

---

### Dachhaken geschweißt (1.4016)

Standard-Dachhaken in der Edelstahlgüte 1.4016, Rostfrei mit guter Korrosionsbeständigkeit.

Eckdaten:

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| ▪ Material:             | A2 Edelstahl                                  |
| ▪ Güte:                 | 1.4016  |
| ▪ Gewicht:              | ca. 0.60 kg                                   |
| ▪ Grundplatte:          | 60 x 150 x 4 mm                               |
| ▪ Lochgröße:            | Ø 9 mm  |
| ▪ Steglänge Mittelteil: | 118 mm  |
| ▪ Bügelhöhe:            | 46 mm   |
| ▪ Haken:                | 30 x 5 mm                                     |
| ▪ Gesamthöhe:           | 130 mm  |
| ▪ Gesamtlänge:          | 175 mm  |
| ▪ Ziegeltyp:            | Formziegel, Dachpfannen, -steine              |
| ▪ Dachart:              | Schrägdach, Steildach ab ca. 20 ° Dachneigung |

Befestigung:

- Wird am Sparren befestigt, mit min. 2 Tellerkopfschrauben. Passend zur Sparrenstärke wählen.
  - M8 x 80
  - M8 x 100
  - M8 x 120