

Artikelnummer: 157034

Kurzbeschreibung: Luftkissenmaschine AIRmove-1, 3,5 Meter pro Minute, für kleinere Paketaufkommen

Langbeschreibung: Luftkissenmaschine AIRmove-1, 3,5 Meter pro Minute, für kleinere Paketaufkommen: Die Luftkissenmaschine AIRmove-1 hat eine Geschwindigkeit von 3,5 Metern pro Minute. Die Luftkissenmaschine AIRmove-1 eignet sich insbesondere für kleinere Paketaufkommen. Die Luftkissenmaschine AIRmove-1 ist ein perfektes Einsteigermodell für alle, die kleinere Paketaufkommen bewältigen müssen. Dank der Schnellstart-Funktion benötigt die Luftkissenmaschine AIRmove-1 keine



Aufwärmzeit, sodass Sie sofort mit der Produktion von 2 verschiedenen Luftkissentypen beginnen können. Die Luftkissenmaschine AIRmove-1 bietet eine Geschwindigkeit von 3,5 Metern pro Minute bei einer Rollenausrichtung von 90 Grad. 1 Teflonband sorgt dabei für die perfekte Schweißnaht. Die Luftkissenmaschine AIRmove-1 arbeitet ohne Druckverlust und ersetzt zugleich die meisten Verpackungsmaterialien. Sie können sowohl das Füllvolumen wie auch Temperatur und Luft kontrollieren. Dabei sorgt ein Drucktaster an der Luftkissenmaschine AIRmove-1 für eine einfache Bedienung und schnelle Einstellungen. Weitere Details: Einsteigermodell für kleinere Paketaufkommen Schnellstart-Funktionen für sofortige Produktion der Luftkissen Keine Aufwärmzeit Geschwindigkeit: 3,5 m/Min. für 2 verschiedene Luftkissentypen Automatische Abschaltzeit: 2,5 Min. 1 Teflonband für perfekte Schweißnaht Auf Magnet sitzendes Messer, leichter und schneller Wechsel Rollenausrichtung: 90 Grad Drucktaster für eine einfache Bedienung und Einstellung Temperatur und Luft sind individuell einstellbar Kontrollierbares Füllvolumen Korrekte Verschweißung AIRmove- ersetzt die meisten Verpackungsmaterialien Maschinentechnik ohne Druckluft Geeignet zum Füllen, Fixieren und Polstern Passende Luftkissenfolien (optional erhältlich): AIRmove- Cushion Gewicht: 4900 g Bemessung Rollen: 250 m Länge, Breite 400 mm, 165 mm AIRmove- Void Gewicht: 2800 g Bemessung Rollen: 250 m Länge, Breite 200 mm, 165 mm

EAN/GTIN: 4030198101001