

TROAX

porte à battants pour parois de séparation

hauteur x largeur 2200 x 900 mm, avec ensemble poignée et butée, verrouillable avec cadenas, en acier avec laquage en RAL7037 gris poussière

Numéro d'article: 505669



TROAX Porte battante pour système de cloisons

porte à battants pour parois de séparation



- hauteur x largeur 2200 x 900 mm
- grille 50 x 50 x 2,5
- avec ensemble poignée et butée
- verrouillable avec cadenas
- cadre en tube carré
- en acier avec laquage en RAL7037 gris poussière
- volume de livraison : sans serrure

Détails techniques





sécurisation de la circulation	équipement de sécurité	équipement cloison démontable	ensemble poignée, butée
équipement de sécurité	parois de séparation	système de fermeture	cadenas
élément de grillage	porte à battants	profilé	tube carré
hauteur	2200 mm	matériau	acier

largeur	900 mm	surface	laqué
hauteur de maille	50 mm	couleur	gris poussière // RAL7037
largeur de maille	50 mm	volume de livraison	sans serrure
épaisseur du fil	2,5 mm	Poids	12 kg

Accessoires

505676		rehausse pour porte battante pour parois de séparation, hauteur x largeur 800 x 900 mm, en acier avec laquage en RAL7037 gris poussière
505863		consoles sur pied, pour grille de protection de machine

Cela s'adapte aussi ...

144768		chariot roulant à plaques perforées/à fentes, hauteur x largeur x profondeur 930 x 1000 x 500 mm, 2 x plaque perforée, 2 x plaque à fentes, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane, assortiment de 10 pièces de porte-outils et 12 bacs à bec incl., avec tablette en acier avec tapis en caoutchouc antidérapant
208490		table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables
210871		table élévatrice mobile, force 1000 kg, plateforme longueur x largeur 1150 x 530 mm, cisaille simple en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2002 orangé sang
529885		rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion