

Treston chariot à plateaux

force 150 kg, avec 2 plateau(x),
plateau longueur x largeur 800 x 430
mm, plateau(x) en bois, châssis avec
 finition époxy résistante aux chocs et
 aux rayures en RAL7045 telegris,
 avec bandage caoutchouc plein

Numéro d'article: 526683



TRESTON

5 YEARS
WARRANTY



Treston Chariot à plateaux

Avec 2 plateaux réglables

chariot à plateaux

- force 150 kg
- avec 2 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 800 x 430 mm
- hauteur x longueur x largeur 1015 x 900 x 535 mm
- plateau(x) en bois
- plateau(x) avec bord de protection
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7045 telegris
- structure en acier (soudé)
- 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage caoutchouc plein
- disposition des roues rectangulaire
- 5 années de garantie



Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	norme européenne	non
type de chariot	chariot à étagères	rehausses	aucune
charge	150 kg	conducteur d'électricité	non
longueur de plateau	800 mm	poignée	1 pièce
largeur de plateau	430 mm	rabattable	non
nombre de plateaux	2 pièce	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
matériau plateau(x)	bois	pneumatique	caoutchouc plein
force plateau	50 kg	Ø de roue	125 mm
équipement plateau(x)	bord de protection	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
alignement de niveaux	droit	disposition des roues	rectangulaire
hauteur	1015 mm	surface	finition peinture époxy
longueur	900 mm	couleur	telegriis // RAL7045
largeur	535 mm	garantie	5 années
matériau	acier	Poids	16,7 kg
matériau de finition	soudé		