

opvangbak

voor 8 x 200 liter vat, opvangvolume 240 l, hoogte x breedte x diepte 210 x 2650 x 1300 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, van staal gelakt in RAL6011 resedagroen



Artikelnummer: 142130

Opvangbak

opvangbak

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- voor 8 x 200 liter vat
- opvangvolume 240 l
- hoogte x breedte x diepte 210 x 2650 x 1300 mm
- met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- van staal gelakt in RAL6011 resedagroen
- vorkslaffen, onderrijdhoogte 100 mm voor transport met vorkheftruck
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten







Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	kleur	resedagroen // RAL6011
type opvangbak	opvangbak	opvangbak uitrusting	rooster
opslagplaats	onderdak	materiaal rooster	staal
capaciteit	8 x 200 liter vat	oppervlak rooster	verzinkt
opvangvolume	240 l	onderbouw	vorkslaffen

geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en brandbare stoffen	onderrijdbaar	ja
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	onderrijdhoogte	100 mm
hoogte	210 mm	stapelbaar	nee
breedte	2650 mm	verrijdbaar	nee
diepte	1300 mm	kleur uitvoering	resedagroen // RAL6011
materiaal	staal	gewicht	190 kg
oppervlak	gelakt		

Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
525760		gevaarsymbool, symbool/tekst: aquatoxisch, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm