

fetra palletwiel

draagvermogen 1000 kg, laadvlak
lengte x breedte 1210 x 810 mm,
laadhoogte 282 mm, platform open,
platform met 4 stapelhoeken als
opzethulp, onderstel met slag- en
krasvaste poedercoating in RAL5007
briljantblauw, 2 zwenk- en 2
bokwielen, zwenkwielen met rem



fetra
Transportgeräte



Artikelnummer: 158776



fetra palletonderstel als elektrische trekker

Draagvermogen 1000 kg

palletwiel

- draagvermogen 1000 kg
- laadvlak lengte x breedte 1210 x 810 mm
- laadhoogte 282 mm
- maten afgestemd op europallet
- platform open
- platform met 4 stapelhoeken als opzethulp
- staalconstructie, met slag- en krasvaste poedercoating
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007
briljantblauw
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 200 mm
- met polyurethaan-banden
- wielnaaf met Precisie kogellager
- 3 jaar garantie

transporttoestel	transportwagen	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
type roller	palletwiel	wiel-ø	200 mm
elektrisch geleidend	nee	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
draagvermogen	1000 kg	hoogte	775 mm
euronorm	ja	lengte	1327 mm
laadhoogte	282 mm	breedte	855 mm
lengte laadvlak	1210 mm	materiaal	staal
breedte laadvlak	810 mm	oppervlak	m. poedercoating
platform	open	kleur	briljantblauw // RAL5007
laadvlak uitrusting	4 stapelhoeken als opzethulp	garantie	3 jaar
banden	polyurethaan	gewicht	629 kg
wiellager	Precisiekogellager		