

## META


### Längstraversen für Palettenregal

Länge 3600 mm, max. Feldlast 13000 kg, Traglast pro Paar in Kombination mit Rahmentyp 1 / Rahmentyp 2 4000 / 4350 kg, 4 Stellplätze bei Längseinlagerung, Einlagerung längs, Traversen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange

Artikelnummer: 500996



Das Lagersystem



## META Palettenregal

### Bauteil - Traverse

Längstraversen für Palettenregal

- Stecksystem
- Länge 3600 mm
- max. Feldlast 13000 kg

- Traglast pro Paar in Kombination mit Rahmentyp 1 / Rahmentyp 2  
4000 / 4350 kg
- Fachbreite 3600 mm
- 4 Stellplätze bei Längseinlagerung
- Einlagerung längs
- Nutzung einseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Traversen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange
- 5 Jahre Garantie

## Technische Details

Möbeltyp	Regal	Traglast pro Paar (Rahmentyp 2/)	4350 kg
Regaltyp	Palettenregal	Ø kg pro Platz (bei Rahmentyp 1)	1000 kg
Regalsystem	Stecksystem	Ø kg pro Platz (bei Rahmentyp 2)	1088 kg
Regalfeld	Bauteil	Feldlast max. (Rahmentyp 1/ Fach)	9150 kg
Bauteil	Längstraversen	Feldlast max. (Rahmentyp 1/ Fach)	8650 kg
Material	Stahl	Feldlast max. (Rahmentyp 2/ Fach)	13000 kg
Breite	3600 mm	Feldlast max. (Rahmentyp 2/ Fach)	12500 kg
Stellplätze	4 Stück	Feldlast max. (Rahmentyp 2/ Fach)	11950 kg
Stellplätze (Längseinlagerung)	4 Stück	Oberfläche Traversen	verzinkt // pulverbeschichtet
Einlagerung	längs	Farbe Traversen	rotorange // RAL2001
Nutzung	einseitig	Farbe Ausführung	rotorange // RAL2001
Böden- / Ebenentyp	Traversen	Garantie	5 Jahre
Fachbreite	3600 mm	Gewicht	28,607 kg
Traglast pro Paar (Rahmentyp 1/)	4000 kg		

## Dazu passt auch ...

203461		Stufenstehtreppe, Aufstieg einseitig, 8 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Standhöhe 1,7 m, Holmlänge 2,49 m, Aus Aluminium
208490		Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1600 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abrollvorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel
507316		Wiege-Hubwagen, Traglast 2000 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 150 mm, Lenkräder mit Gummi-Bereifung, Breite x Ø 40 x 190 mm, Gabelrollen Tandem mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 70 x 85 mm, mit Schnellhub-Funktion
513209		Fahrbare Podesttreppe, Podest Höhe 1,92 m, Podest Breite x Tiefe 600 x 800 mm, 8 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), 60° Neigung, Aus Aluminium, 4 Feder-Lenkrollen und rutschsichere Kunststofffüßen, 2 Lenkrollen mit Feststellern

