




## Materialdatenblatt

08.05.2023

**SPS10**

Artikelnummer: 162-10100



Material:	Polypropylen (PP)
Farbe:	Schwarz (BK)
Betriebstemperatur :	-30 °C bis +100 °C
Kurzfristige Betriebstemperatur:	+100 °C
Brandschutzeigenschaften:	UL94 HB

Wendelbreite (P):	5.0 mm
Wanddicke (WT):	2 mm
Bündel Ø max.:	14 mm
Bündel Ø min.:	10 mm
Nennmaß Ø:	10 mm

HF ✓ RoHS ✓

Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.