



Lampe LED PARATHOM® CLASSIC A DIM, culot: E27, mat

Remplacer facilement les ampoules standards - faible consommation d'énergie !

- **classe énergétique:** F • **durée de vie:** jusqu'à 25.000 heures
- **forme:** poire
- **modèle:** mat • **retardement:** aucun (<1 sec.) - lumière s'allume dès l'enclenchement • **gradable:** oui • **tension:** 220-240 V
- **teneur en mercure:** 0,0 mg
- insensible aux chocs
- ne contient ni rayons UV ni infrarouge dans le faisceau lumineux
- puissance thermique plus faible comparé au produit de référence standard
- fonctionnement sans faute même sous de basses températures


Exemples d'utilisation: - utilisation à la maison

- éclairage général

- utilisation à l'extérieur uniquement avec des luminaires externes (minimum IP65)



Visuel de référence: Lampe LED PARATHOM® CLASSIC A DIM, culot E27, mat



Label d'efficacité énergétique 63002137

Puissance	Rechange pour	Flux lumineux	Reproduction des couleurs	Couleur de lumière	Consommation	DPE	Diamètre	Longueur	Numéro de fabricant	Code
14,0 watts	100 watts	1.521 lm	80 Ra	2.700 K (blanc chaud)	14,00 kWh / 1.000h	F	60 mm	120 mm	044014	63002137