

## Productinformatie

# 95 26 165


### Kabelschaar

Met openingsveer

IEC 60900 DIN EN 60900

- Voor het knippen van Cu- en Al- kabels, enkel- en meerdradig
- Knipt keurig glad af zonder te vervormen
- Niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperdraad
- Geharde en nauwkeurig geslepen snijkanten
- Gemakkelijke snede met éénhandbediening
- Met klembeveiliging
- Verstelbaar schroefscharnier
- Openingsveer ligt in het scharnier, voor verlies gewaarborgd
- Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, oliegehard



⚡ 1000 V 

### Algemeen

Artikel-nr.	95 26 165
EAN	4003773069980
Schaar	verchromd
Benen	geïsoleerd met meer-componentengrepen, VDE-getest
gewicht	275 g
Afmetingen	165 x 63 x 26 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

### Technische specificaties

Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig	50 mm <sup>2</sup>
Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig	Ø 15 mm
AWG	1 / 0
VDE-gekeurd	ja

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



Een kabel snijden met een kabelschaar: makkelijke en zuivere snede zonder vervorming van de kabel



95 26 165: Vergrendelklink vergrendelt lemmetten met binnen liggende openingsveer

