

Bauer

benne à fond ouvrant

hauteur x longueur x largeur 1445 x 1040 x 1845 mm, capacité 2 m³, avec Œillets de grue, fourreaux, structure en acier, avec laquage en RAL3000 rouge vif



Numéro d'article: 139861



Bauer Benne à fond ouvrant

benne à fond ouvrant



- hauteur x longueur x largeur 1445 x 1040 x 1845 mm
- capacité 2 m³
- force 1500 kg
- hauteur d'entrée x largeur d'entrée 75 x 185 mm
- garde au sol 100 mm
- avec Œillets de grue, fourreaux
- parois plein
- fond pliable
- fond rabattable déverrouillable par palan à câble, fermeture automatique lors de la descente
- triple gerbable
- bac avec œillets de grue
- avec protection anti-glissement
- soubassement 4 pieds
- structure en acier
- avec laquage en RAL3000 rouge vif
- poids 232 kg

| | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|------------------------------|
| type de récipient | benne à fond ouvrant | largeur de charge | 615 mm |
| capacité | 2 m ³ | nombre d'œillets de grue | 4 pièce |
| hauteur | 1445 mm | diamètre des œillets de grue | 40 mm |
| longueur | 1040 mm | charge | 1500 kg |
| largeur | 1845 mm | dispositif de support | Œillets de grue, fourreaux |
| matériau | acier | équipement bac | œillets de grue |
| structure de cloison | plein | récipient équipement de sécurité | protection anti-glissement |
| soubassement | pliable | gerbable | oui |
| fonction tablette | fond rabattable déverrouillable par palan à câble, fermeture automatique lors de la descente | emboîtable | non |
| possibilité de passage au-dessous | oui | couvercle | en accessoires (non compris) |
| soubassement | 4 pieds | surface | laqué |
| garde au sol | 100 mm | couleur | rouge feu // RAL3000 |
| hauteur des fourreaux de fourche | 75 mm | exécution couleur | rouge feu // RAL3000 |
| largeur des fourreaux de fourche | 185 mm | Poids | 232 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|---|
| 139869 |  | 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, pour benne à fond ouvrant/basculante, bandage polyamide, force 1350 kg, Ø de roue 180 mm |
| 139872 |  | paroi de centrage, pour benne à fond ouvrant 1 - 2 m ³ , en acier |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 525102 |  | capot de recouvrement, pour 2 caisses grillagées gerbées, hauteur x longueur x largeur 1930 x 1250 x 850 mm, en marron |
| 526204 |  | pelle polyvalente, pelle en polypropylène, Largeur de travail 250 mm |