

Mini Box Typ 1

Dünnwandiger Schrumpfschlauch / flexibel / flammhemmend und selbstverlöschend / 2:1 / H-2(Z)

Eigenschaften:

- Vernetztes Polyolefin
- Schrumpfrate: 2:1
- Flammhemmend und selbstverlöschend
- Allgemeiner Verwendungszweck
- Hohe Flexibilität

Freigaben:

- UL224 125 °C VW-1 600 V file E204071
- CSA file no.: 1934614 / master contract: 240/99
- Erfüllt: RoHS, Sony-SS-00259

Beschaffenheit:

- Betriebstemperatur: -55 °C bis +125 °C
- Min. Schrumpftemperatur: +70 °C
- Min. Temperatur zur vollst. Schrumpfung: +100 °C
- Längsschrumpf: 0 ± 10% Max.

Bestellinformationen:

- Farben: Schwarz
- Weitere Farben: Rot, Blau, Gelb, Grün, Weiß, Violett, Braun (auf Anfrage verfügbar)



Typ / Größe	Lieferzustand: Innendurchmesser in mm (Min.)	Nach Schrumpfung: Innendurchmesser in mm (Max.)	Nach Schrumpfung: Wandstärke in mm (Min.)	Box / Meter
H-2(Z) 1,2/0,6	1,2	0,6	0,33	12,0
H-2(Z) 1,6/0,8	1,6	0,8	0,36	12,0
H-2(Z) 2,4/1,2	2,4	1,2	0,44	11,5
H-2(Z) 3,2/1,6	3,2	1,6	0,44	11,5
H-2(Z) 4,8/2,4	4,8	2,4	0,51	9,5
H-2(Z) 6,4/3,2	6,4	3,2	0,56	7,5
H-2(Z) 9,5/4,8	9,5	4,8	0,56	6,5
H-2(Z) 12,7/6,4	12,7	6,4	0,65	6,0
H-2(Z) 16,0/8,0	16,0	8,0	0,69	5,0
H-2(Z) 19,0/9,5	19,0	9,5	0,80	5,0
H-2(Z) 25,4/12,7	25,4	12,7	0,90	3,3