

EXZENTER-POLIERWERKZEUG

RANDOM ORBITAL POLISHING TOOL

PE 76/12 L

Druckluft-Exzenter-Polierwerkzeug zum Polieren von waagerechten, senkrechten und gerundeten Oberflächen.

Pneumatic random orbital polishing tool for polishing vertical, horizontal and curved surfaces.



VORTEILE

- Sehr gutes Oberflächen-ergebnis: Der große Hub von 12 mm verhindert eine Hologrammbildung.
- Das geringe Werkzeuggewicht und das vibrationsdämmende Gehäusematerial sorgen für ermüdungsfreies Arbeiten.
- Ergonomisch geformtes Gehäuse.
- Werkzeug ist vollständig silikonfrei.
- Flexible Anwendung für Rechts- und Linkshänder durch umbaufähigen, zweiten Handgriff.

BENEFITS

- Optimal surface quality result: The great stroke of 12 mm avoids hologram generation.
- No tiring due to low weight and vibration reducing housing material.
- Ergonomically designed housing.
- Tool is totally silicone-free.
- Variable usage for right handed or left handed users by convertible second handle.



Ideal geeignet für Polierarbeiten in der Automobilindustrie.
Ideally for polishing works in automotive industry.



TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Artikel Item	Artikel Nr. Item No.	Leistung Power	Drehzahl Speed	Hub Ø Stroke Ø	Gewicht* Weight*	Maße L x H Dimensions	Aufnahme Chuck	Teller-Ø Plate Ø	Luftverbrauch Air Consumption
PE 76/12 L	17172000	343 Watt	10.000 min ⁻¹	12 mm	1,00 kg	252 x 108 mm	1/4"-20	70 mm	9,9 l/s

* Gewicht inklusive Teller und zweitem Handgriff: 1,18 kg / weight including plate and second handle: 1.18 kg

Betriebsdruck: 6,3 bar

Empf. Schlauch-Ø: 9 mm

Luftanschluss: G 1/4"

Empf. Pad: PS 75-K, Ø 3" (76 mm),
Gewicht: 6 g

Working pressure: 6.3 bar

Recommended hose-Ø: 9 mm

Air connection: G 1/4"

Recommended pad: PS 75-K, Ø 3" (76 mm),
weight: 6 g

Lieferumfang:

Werkzeug bestückt mit Klettsteller 1162KL/70-1/4, zweitem Handgriff und Montageschlüssel

Scope of delivery:

Tool equipped with plate velcro 1162KL/70-1/4, second handle and assembly wrench

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Teller

Plate

Artikel Item	Artikel-Nr. Item No.	Beschreibung Description
Standard-Teller Standard Plate	1162KL/70-1/4-20	 17172001 Teller Ø 70 mm, Kontaktfläche Klett, Gewicht 30 g, hart Plate Ø 70 mm, contact area Velcro, weight 30 g, hard

Polierpads

Polishing Pads

Artikel Item	Artikel-Nr. Item No.	Beschreibung Description
PS 75-K	 12199019 Polierschwamm, Ø 75 x 25 mm, Klett, Gewicht 6 g Polishing sponge, Ø 75 x 25 mm, velcro, weight 6 g	
WS 80-K	 12199040 Waffelschwamm, Ø 80 x 25 mm Klett, superweich, Gewicht 5 g Waffle polishing sponge, Ø 80 x 25 mm velcro, super soft, weight 5 g	
SA 75-K	 12199004 Softauflage, Ø 75 x 14 mm Klett, weich, Gewicht 11,4 g Interface pad, Ø 75 x 14 mm velcro, soft, weight 11,4 g	
FPS 75-K	 12199011 Filzpolierscheibe, Ø 75 mm Klett, Gewicht 3,8 g Felt polishing disc, Ø 75 mm velcro, weight 3,8 g	

Druckluftversorgung

Compressed Air Supply

Artikel Item	Artikel-Nr. Item No.	Beschreibung Description
Druckluftschlauch Air Hose	HFK9	93005800 Ø 9 mm, Meterware, PVC, gewebeverstärkt Ø 9 mm, material sold by meter, PVC, fabric-reinforced
Druckluftschlauch Air Hose	HFK13	93005900 Ø 13 mm, Meterware, PVC, gewebeverstärkt Ø 13 mm, material sold by meter, PVC, fabric-reinforced
Druckluftöl Oil	93003900	1-l-Flasche 1 l bottle
	93004000	100-ml-Flasche 100 ml bottle
Wartungseinheit Maintenance Unit	WE-R3/8"-K	93001100 Anschlussgewinde R 3/8, 1,15 m ³ /min Volumenstrom Connecting thread R 3/8, 1.15 m ³ /min volume flow
Wartungseinheit Maintenance Unit	WE-R1/2"-K	93001400 Anschlussgewinde R 1/2, 2,4 m ³ /min Volumenstrom Connecting thread R 1/2, 2.4 m ³ /min volume flow

Für weiteres Zubehör sprechen Sie uns gerne an.
Please contact us for further accessories.