

## Rollcart Tischwagen

Traglast 600 kg, mit 2 Etage(n),  
Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700  
mm, Etage(n) aus MDF, Gestell mit  
schlag- und kratzfester  
Pulverbeschichtung in RAL5010  
Enzianblau, mit TPE-Bereifung auf  
Stahlband-Felge



Artikelnummer: 158067

## Rollcart Tischwagen

### mit Totmannbremse

Tischwagen

- Traglast 600 kg
- mit 2 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm
- Etage(n) aus MDF
- mit Bordleisten aus Stahl
- Schiebebügel hoch
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Höhe x Länge x Breite 970 x 1200 x 700 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung auf Stahlband-Felge
- Naben mit Rillenkugellager
- Rollen mit Totmannbremse





## Technische Details

Transportgerät Transportwagen

elektrisch leitend nein

|                       |             |                     |                          |
|-----------------------|-------------|---------------------|--------------------------|
| Wagentyp              | Etagenwagen | Schiebebügel        | hoch                     |
| Traglast              | 600 kg      | klappbar            | nein                     |
| Ladeflächenlänge      | 1000 mm     | Rollen Anzahl / Art | 2 Lenk- und 2 Bockrollen |
| Ladeflächenbreite     | 700 mm      | Bereifung           | TPE                      |
| Etagen Anzahl         | 2 Stück     | Material Felge      | Stahl                    |
| Material Etage(n)     | MDF         | Durchmesser Rad     | 200 mm                   |
| Boardleiste           | Stahl       | Radlager            | Rillenkugellager         |
| Höhe                  | 970 mm      | Rad Ausstattung     | Rollen mit Totmannbremse |
| Länge                 | 1200 mm     | Oberfläche          | pulverbeschichtet        |
| Breite                | 700 mm      | Farbe               | enzianblau // RAL5010    |
| Material              | Stahl       | Schiebebügel Anzahl | 1 Stück                  |
| Material Verarbeitung | verschweißt | Gewicht             | 58 kg                    |

## Zubehör

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 158403 |    | ESD-Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung TPE, Traglast 600 kg, Rad Ø 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar                                       |
| 158412 |    | Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Polyamid, Rad Ø 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar   |
| 158417 |   | Fußschutz für Lenk- und Bockrolle, für Raddurchmesser 200 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar     |
| 158422 |  | Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Vollgummi, Traglast 1200 kg, Rad Ø x Breite 200 x 50 mm, Nabe mit Kugellager, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |