

APG 9 (785 797)

- Hervorragende Passform durch speziellen Handschuhschnitt
- Gute Feinfühligkeit durch weiches Leder an der Handschuhinnenseite
- Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktiven Materialien



Abbildung unverbindlich



Abbildung unverbindlich

Typ	APG 9
Art.-Nr.	785 797
Direkte Einwirkenergie (nach Box-Test: Klasse 2) (E_{so})	423 kJ / m ²
Lichtbogenenergie (W_{arc})	318 kJ
ATPV-Wert	32,8 cal / cm ²
Gesamtlänge	320 mm
Stulpenlänge	100 mm
Größe (International)	9 (L)
Material Handschuhinnenfläche	Rindvolleider silikonisiert
Material Handschuhrücken	Interlock-Strickware 100% Kevlar®
Material Nähfaden	Kevlar®
Norm	Box-Test nach IEC 61482-1-2, ATPV-Test nach IEC 61482-1-1, DIN EN 388, DIN EN 407
Gewicht	169 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	42032910
GTIN (EAN)	4013364124936
VPE	1 Pa

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.