

Artikelnummer: 154082

Kurzbeschreibung: Präzisionswaage HCB 1002 M

Langbeschreibung: Präzisions-Waage Serie Highland, mit programmierbarer

Displaybeleuchtung: Diese vielseitig einsetzbare Präzisionswaage ist nicht nur kompakt und stapelbar. Mit diesem Gerät aus der Serie Highland bieten wir Ihnen eine stabile Waage mit robustem ABS-Gehäuse, die mit zahlreichen weiteren Eigenschaften überzeugt. Die ShockProtect--Funktion schützt vor Überlastung. Der hinterleuchtete LCD-Screen lässt sich programmieren. Summenspeicher, Stückzählung und Prozentwägung ergänzen die normale Wägung. Eine USB I/O und RS-232 Schnittstelle

erlauben schnellen Datenaustausch mit Computern. Digitale Filter garantieren solide Ergebnisse bei beweglichen Objekten. Der integrierte Sicherungsschlitz verhindert Diebstahl. Sie erhalten die Waage in verschiedenen Varianten. Ihre Maße betragen B 174 x T 252 x H 80 mm. Weitere Details: EG und OIML Eichzulassung Stapelbar ShockProtect--Funktion Betrieb über Netzteil oder Akku Integrierter Sicherungsschlitz Programmierbare Displaybeleuchtung Große Wägeplatte aus Edelstahl Windschutz Haken für Unterflurwägung USB I/O und RS-232 Schnittstellen Wägeeinheiten: g, ct, kg Anwendung: Wägung, Stückzählung, Prozentwägung Varianten: Highland HCB 602 M / 1002 M / HCB 5001 M Maße: B 174 x T 252 x H 80 mm Hinweis: Diese Waage ist auf Anfrage auch in geeichter Ausführung erhältlich. Kontaktieren Sie uns gerne, damit wir die Rahmenbedingungen abklären können.



EAN/GTIN: 840886101473