


DT 880 Edition

Dynamischer Kopfhörer



adjustable headband single-sided cable stereo jack plug incl.



MERKMALE

- Halboffener Kopfhörer
- Robuste Federstahl-Bügelkonstruktion
- Einseitige Kabelzuführung
- Weiches Kopfpolster
- Hervorragende räumliche Abbildung
- Vergoldeter Stereoklinkenstecker 3,5 mm & Adapter 6,35 mm

BESCHREIBUNG

Der DT 880 verbindet die Stärken offener Kopfhörer mit denen geschlossener Studiokopfhörer. Spezielle Gehäuseformen und eine verbesserte Systemtentzerrung machen dieses Remake des alten Studioklassikers DT 880 zu einem idealen Hörer mit sehr guten analytischen Eigenschaften, vor allem im Klassikbereich. Das komplette Klangspektrum wird voll aufgefächert. Vom tiefsten Bass, der klar platziert und keinesfalls aufdringlich wirkt, bis zu den luftigsten Höhen. Die neutralen, ausbalancierten Mitten sind analytisch und durchsetzungskraftig, ohne zu dominieren. Der robuste Kopfbügel aus Federstahl verleiht einen sicheren Sitz. Für hohen Tragekomfort sorgen weiche Kopf- und Ohrpolster sowie die einseitige Kabelzuführung.

Der DT 880 wird auch heute noch in Deutschland hergestellt und garantiert höchste Verarbeitungsqualität.

VERSIONEN

- | | | |
|--------|--|-------------------|
| DT 880 | 32 Ω, für tragbare Geräte | Best.-Nr. 483.931 |
| DT 880 | 250 Ω, für Hi-Fi-Heimsysteme | Best.-Nr. 481.793 |
| DT 880 | 600 Ω, für High-End-Systeme | Best.-Nr. 491.322 |

TECHNISCHE DATEN

Wandlerprinzip.	Dynamisch
Arbeitsprinzip.	Halboffen
Übertragungsbereich	5 - 35.000 Hz
Nennimpedanz	32 Ω / 250 Ω / 600 Ω
Kennschalldruckpegel	96 dB
Klirrfaktor	< 0,2%
Nennbelastbarkeit	100 mW
Art der Ankopplung an das Ohr	Ohrumschließend
Nennandrückkraft	ca. 2,8 N
Länge und Art des Kabels	3 m / gestrecktes Kabel
Anschluss	Vergoldeter Stereo- klinkenstecker 3,5 mm & Adapter 6,35 mm
Gewicht ohne Kabel	290 g

(Alle Angaben gemäß EN 60 268-7)

ERSATZTEILE UND OPTIONALES ZUBEHÖR

EDT 990 V	Ohrpolstersatz, Velours, ohrumschließend, hellgrau . . . Best.-Nr. 926.679
BN 59-65/A	Kopfbügelpolster, Kunstleder, schwarz. Best.-Nr. 579.823
	Verlängerungskabel, gestreckt, Klinke 6,35 mm - 6,35 mm, 5 Meter. Best.-Nr. 565.385