tapis antifatigue

Eindhoven

hauteur x longueur x largeur 13 x 1500 x 900 mm, en caoutchouc, avec surface à bulles, anti-dérapant et équilibreur de charge



Numéro d'article: 235579





tapis antifatigue

- convient pour zones sèches, industrielles, par ex. usines, convoyeurs, zones de logistique et d'emballage, entrepôts / pour sollicitations moyennes
- hauteur x longueur x largeur 13 x 1500 x 900 mm
- en caoutchouc, avec surface à bulles
- alvéoles pour effet ventouse sur le sol et surface de capitonnage maximale, bordures biseautées pour marcher sans trébucher
- anti-dérapant et équilibreur de charge

Détails techniques			
équipement du poste de travail	revêtement de sol	hauteur	13 mm
revêtement de sol	tapis antifatigue	longueur	1500 mm
convient pour (secteurs)	zones sèches, industrielles	largeur	900 mm
convient pour	sollicitations moyennes	équipement revêtement	alvéoles, bordures

(application)		de sol	biseautées
lieu d'utilisation	intérieur	fonction revêtement de sol	anti-dérapant, équilibreur de charge
matériau de surface de roulement	caoutchouc	conducteur d'électricité	non
surface de revêtement de sol	à picots	Poids	6 kg

Accessoires

235625



nettoyant pour tapis ESD, flacon vaporisateur avec capacité 1 l, pour les tapis de sol et de table statiques, élimine saletés et résidus d'huile ou traces de doigts

Cela s'adapte aussi				
213069		ruban adhésif, couleur standard, en PVC en jaune/noir, bande longueur x largeur 30 m x 75 mm		
221861		chariot à plateaux, force 250 kg, avec 2 plateau(x), plateau longueur x largeur 835 x 490 mm, plateau(x) en bois, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage TPE		
227867		casque de protection, pour 530 - 630 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en bleu		
227891		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : \$1, taille 44, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute		