

poubelle **Citybac Classic**

capacité 120 l, corps en polyéthylène haute pression RAL6011 vert réséda, hauteur x largeur x profondeur 933 x 500 x 550 mm, couvercle en polyéthylène haute pression coloris RAL6011 vert réséda, entièrement rabattable, soubassement 2 roues avec bandage caoutchouc plein



Numéro d'article: 273077

poubelle

- capacité 120 l
- corps en polyéthylène haute pression RAL6011 vert réséda
- hauteur x largeur x profondeur 933 x 500 x 550 mm
- forme angulaire
- convient pour le extérieur
- Avec couvercle à charnière avec poignées
- couvercle entièrement rabattable
- couvercle en polyéthylène haute pression coloris RAL6011 vert réséda, entièrement rabattable
- avec poignée
- équipé de nervures d'appui et de guidage
- soubassement 2 roues avec bandage caoutchouc plein
- résistant contre les produits chimiques et intempéries
- à poser au sol
- selon DIN EN 840

Détails techniques

équipement d'élimination	poubelle	couleur du corps	vert réséda // RAL6011
lieu d'utilisation	extérieur	forme	angulaire
installation	sol	matériau de couvercle	polyéthylène haute pression
capacité	120 l	couleur du couvercle	vert réséda // RAL6011
hauteur	933 mm	équipement bac	nervures d'appui et de guidage
largeur	500 mm	exécution couleur	vert réséda // RAL6011
profondeur	550 mm	soubassement	2 roues
roulant	oui	pneumatique	caoutchouc plein
couvercle	oui	Ø de roue	200 mm
type de couvercle	couvercle à charnière	résistance	produits chimiques, intempéries
fonction couvercle	entièrement rabattable	norme	DIN EN 840
poignée	poignée	Poids	8,9 kg
Matériau corps	polyéthylène haute pression		

Cela s'adapte aussi ...

221090		papier d'essuyage, 1000 lingettes, longueur x largeur 300 x 240 mm, rouleaux longueur x largeur 300 m x 240 mm, qualité de papier papier recyclable, en non-fissé en blanc
221131		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement nitrile, dos de main en polyamide, lisse, taille 9
527144		balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières
527157		kit de balayettes, avec crin de cheval, pelle largeur x profondeur 230 x 220 mm, Largeur de travail 200 mm, manche bois