

Bauer benne à fond ouvrant

hauteur x longueur x largeur 1145 x 840 x 1245 mm, capacité 0,75 m³, avec Œillets de grue, fourreaux, structure en acier, avec laquage en RAL2000 orangé jaune

Numéro d'article: 139847



Bauer Benne à fond ouvrant



benne à fond ouvrant

- hauteur x longueur x largeur 1145 x 840 x 1245 mm
- capacité 0,75 m³
- force 1000 kg
- hauteur d'entrée x largeur d'entrée 75 x 185 mm
- garde au sol 100 mm
- avec Œillets de grue, fourreaux
- parois plein
- fond pliable
- fond rabattable déverrouillable par palan à câble, fermeture automatique lors de la descente
- triple gerbable
- bac avec œillets de grue
- avec protection anti-glissement
- soubassement 4 pieds
- structure en acier
- avec laquage en RAL2000 orangé jaune
- poids 144 kg



Détails techniques

type de récipient	benne à fond ouvrant	largeur de charge	415 mm
capacité	0,75 m³	nombre d'œillets de grue	4 pièce
hauteur	1145 mm	diamètre des œillets de grue	40 mm
longueur	840 mm	charge	1000 kg
largeur	1245 mm	dispositif de support	œillets de grue, fourreaux
matériau	acier	équipement bac	œillets de grue
structure de cloison	plein	récipient équipement de sécurité	protection anti-glisement
soubassement	pliable	gerbable	oui
fonction tablette	fond rabattable déverrouillable par palan à câble, fermeture automatique lors de la descente	emboîtable	non
possibilité de passage au-dessous	oui	couvercle	en accessoires (non compris)
soubassement	4 pieds	surface	laqué
garde au sol	100 mm	couleur	orangé jaune // RAL2000
hauteur des fourreaux de fourche	75 mm	exécution couleur	orangé jaune // RAL2000
largeur des fourreaux de fourche	185 mm	Poids	144 kg

Accessoires

139869		2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, pour benne à fond ouvrant/basculante, bandage polyamide, force 1350 kg, Ø de roue 180 mm
139870		paroi de centrage, pour benne à fond ouvrant 0,5 - 0,75 m³, en acier

Cela s'adapte aussi ...

525102		capot de recouvrement, pour 2 caisses grillagées gerbées, hauteur x longueur x largeur 1930 x 1250 x 850 mm, en marron
526204		pelle polyvalente, pelle en polypropylène, Largeur de travail 250 mm