

Format Tresorbau armoire forte à clés

niveau de sécurité : S1, hauteur x largeur x profondeur 636 x 460 x 206 mm, 200 crochets, corps avec laquage en RAL7035 gris clair, face avant avec laquage en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 400139



Format Tresorbau Armoire forte à clés

Niveau de sécurité S1

Format Tresorbau armoire forte à clés

- niveau de sécurité : S1
- pas protégé contre les incendies
- hauteur x largeur x profondeur 636 x 460 x 206 mm
- 200 crochets
- barres à crochets réglables, numérotées et dans plusieurs couleurs
- casier pivotant
- angle d'ouverture de la porte 90 °
- verrouillable avec serrure à panneton double
- verrouillage 3 côtés
- corps à une paroi, 3 mm d'épaisseur
- porte à double paroi, 58 mm d'épaisseur
- corps avec laquage en RAL7035 gris clair
- face avant avec laquage en RAL7035 gris clair
- couverture d'assurance : industriel jusqu'à 2 500 € / particulier jusqu'à 2 500 €
- Préparé pour ancrage de la paroi arrière
- poids 44 kg

- selon EN 14450

Détails techniques


type de meuble	armoire	structure de porte	à double paroi
type d'armoire	armoire à clés	épaisseur de porte	58 mm
hauteur	636 mm	angle d'ouverture de porte	90 °
largeur	460 mm	verrouillable	oui
profondeur	206 mm	système de fermeture	serrure à panneton double
niveau de sécurité	S1	structure de cloison	à une paroi
ancrage	ancrage de la paroi arrière	épaisseur corps	3 mm
verrouillage	3 côtés	couleur du corps	gris clair // RAL7035
Diamètre du boulon de fermeture	20 mm	couleur de la face avant	gris clair // RAL7035
coupe-feu	pas protégé contre les incendies	surface de corps	laqué
assurable	oui	surface de face avant	laqué
couverture d'assurance	industriel jusqu'à 2 500 € / particulier jusqu'à 2 500 €	certification	EN 14450
protection anti-effraction	oui	Poids	44 kg
Nombre de crochets	200 pièce		

Accessoires

149501		Porte-clés pour armoire à clés, en plastique en rouge
149502		Porte-clés pour armoire à clés, en plastique en vert
149504		Porte-clés pour armoire à clés, en plastique en jaune
149505		Porte-clés pour armoire à clés, en plastique en bleu
149506		Porte-clés pour armoire à clés, en plastique en noir
149516		Porte-clés pour armoire à clés, en plastique en triés selon les couleurs
400143		serrure à combinaison, pour armoire forte à clés, niveau de sécurité : A, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

Cela s'adapte aussi ...

139643		station de tri, 12 casiers, convient pour DIN C4, pour montage en armoires, hauteur x largeur x profondeur 293 x 723 x 331 mm, en Polystyrène en gris/bleu
--------	---	--

141266		lampe de table à DEL, 12 x DEL, 10 W, ampoule (platines à DEL) remplaçables uniquement par du personnel spécialisé, couleur de la lumière blanc froid (blanc lumière du jour), température de couleur 6500 kelvins, puissance d'éclairage 1800 Lux, classe d'efficacité énergétique E, consommation d'énergie pondérée 6 kWh / 1.000 h, variable à 7 niveaux, tête pivotante à 300° et inclinable à 180°, longueur du bras 410 mm, installation avec pied, pied longueur x largeur 190 x 130 mm, en aluminium en argent
523540		corbeille à papier, capacité 18 l, hauteur x diamètre 331 x 315 mm, corps en polypropylène mat noir, soubassement anneau de fond