

Blume Förderanlagen rollenbaan



draagrol van kunststof, wieldiameter 30 mm, baan lengte x breedte 1 m x 200 mm, asafstand 37,5 mm

Artikelnummer: 550974



Blume Förderanlagen Lichte rollenbaan - balie-elementen

Recht

rollenbaan

- draagrol van kunststof
- wieldiameter 30 mm
- baan lengte x breedte 1 m x 200 mm
- breedte 240 mm
- asafstand 37,5 mm
- voor transportgoed met een lengte van minstens 113 mm
- U-profielframe hoogte x breedte 70 x 20 mm
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Technische details

| | | | |
|-------------------|---------------|---------------------------|-----------|
| transporttechniek | transportbaan | breedte | 240 mm |
| baantype | rollenbaan | lengte transportgoed min. | 113 mm |
| baancomponent | baanelement | asafstand | 37,5 mm |
| roltype | draagrol | framehoogte | 70 mm |
| materiaal rol | kunststof | framebreedte | 20 mm |
| diameter rol | 30 mm | materiaal frame | staal |
| baanlengte | 1 m | frameoppervlak | verzinkt |
| uittrekbaar | nee | framemodel | U-profiel |

baanbreedte 200 mm

gewicht 11 kg

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|---|
| 120476 |  | staander voor rollenbaan, baanbreedte 200 mm, hoogte 275 - 340 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw |
| 120487 |  | staander voor rollenbaan, baanbreedte 200 mm, hoogte 330 - 395 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw |
| 120498 |  | staander voor rollenbaan, baanbreedte 200 mm, hoogte 390 - 570 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw |
| 120501 |  | staander voor rollenbaan, baanbreedte 200 mm, hoogte 550 - 850 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw |
| 120512 |  | staander voor rollenbaan, baanbreedte 200 mm, hoogte 680 - 1100 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw |
| 126042 |  | eindaanslag voor rollenbaan, voor baanbreedte 200 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 429226 |  | Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik eenzijdig, boven hoofdhogte, lengte 1 m |
| 429237 |  | Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik beide zijden, boven hoofdhogte, lengte 1 m |
| 510293 |  | doorvoer voor rollenbaan, draagrol van kunststof, wieldiameter 30 mm, baan lengte x breedte 1 m x 200 mm, asafstand 37,5 mm, met scharnieren en handgreep |
| 510314 |  | driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 200 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw |
| 510317 |  | driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 200 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw |
| 510320 |  | driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 200 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw |
| 510323 |  | driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 200 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw |
| 510327 |  | driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 200 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw |

| | | |
|--------|---|---|
| 551274 |  | bocht 45 ° voor rollenbaan, draagrol van kunststof, wieldiameter 30 mm, baanbreedte 200 mm, asafstand 37,5 mm |
| 551354 |  | bocht 90 ° voor rollenbaan, draagrol van kunststof, wieldiameter 30 mm, baanbreedte 200 mm, asafstand 37,5 mm |